

透明ホース

水 薬品



PVC

散水 灌漑 給排水 カバー

- 特長
 - ・透明でホース内の流体物を確認できます。
 - ・サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。
 - ・1巻単位からの販売もいたします。
- 使用温度
 - ・-20℃～60℃

標準仕様及び性能

呼称	サイズ (mm)		定尺 (m)	ケース入り数	価格欄 (記入用)	呼称	サイズ (mm)		定尺 (m)	ケース入り数	価格欄 (記入用)
	内径	外径					内径	外径			
TT-2 × 4	2	4	200	4		TT-15 × 17	15	17	50	3	
TT-3 × 5	3	5	200	4		TT-15 × 18	15	18	50	3	
TT-4 × 6	4	6	200	4		TT-15 × 19	15	19	50	3	
TT-4 × 7	4	7	200	4		TT-15 × 20	15	20	50	3	
TT-4 × 8	4	8	100	4		TT-16 × 19	16	19	50	3	
TT-5 × 7	5	7	200	4		TT-16 × 20	16	20	50	3	
TT-5 × 8	5	8	200	4		TT-18 × 21	18	21	50	3	
TT-5 × 9	5	9	100	4		TT-18 × 22	18	22	50	3	
TT-6 × 8	6	8	200	4		TT-19 × 22	19	22	50	3	
TT-6 × 9	6	9	100	4		TT-19 × 23	19	23	50	3	
TT-6 × 10	6	10	100	4		TT-19 × 24	19	24	50	3	
TT-7 × 9	7	9	200	3		TT-19 × 25	19	25	50	—	
TT-7 × 10	7	10	100	4		TT-20 × 25	20	25	50	—	
TT-7 × 11	7	11	100	4		TT-22 × 26*	22	26	50	—	
TT-8 × 10	8	10	100	4		TT-22 × 27*	22	27	50	—	
TT-8 × 11	8	11	100	4		TT-25 × 29*	25	29	50	—	
TT-8 × 12	8	12	100	3		TT-25 × 30*	25	30	50	—	
TT-9 × 11	9	11	100	4		TT-25 × 31*	25	31	50	—	
TT-9 × 12	9	12	100	3		TT-28 × 32*	28	32	50	—	
TT-9 × 13	9	13	100	3		TT-30 × 36*	30	36	50	—	
TT-10×12	10	12	100	3		TT-32 × 37*	32	37	50	—	
TT-10×13	10	13	100	3		TT-32 × 38*	32	38	50	—	
TT-10×14	10	14	50	4		TT-38 × 44*	38	44	50	—	
TT-10×15	10	15	50	4		TT-45 × 52*	45	52	50	—	
TT-12×14	12	14	100	3		TT-50 × 58*	50	58	30	—	
TT-12×15	12	15	50	3		TT-63 × 73	63	73	20	—	
TT-12×16	12	16	50	3		TT-75 × 86	75	86	20	—	
TT-12×18	12	18	50	3		TT-90 × 104	90	104	20	—	
TT-13×16	13	16	50	3		TT-100×114	100	114	20	—	

※外径は参考値です。※耐圧仕様ではございません。加圧状態（約0.3MPa以上）になる使用は避けて下さい。
*のサイズ品は「プラス・テク ポリピンホース」とマーキング入りです。