

POM-NC板 (ナチュラル)

幅mm×長さmm	600×1200	600×2000	500×1000	1000×1000	1000×2000
厚さmm	質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)
5	5.1	8.5	3.5	—	—
6	6.1	10.2	4.2	8.5	16.9
8	8.1	13.5	5.6	11.3	22.6
10	10.2	16.9	7.1	14.1	28.2
12	12.2	20.3	8.5	16.9	33.8
15	15.2	25.4	10.6	21.2	42.3
20	20.3	33.8	14.1	28.2	56.4
25	25.4	—	17.6	35.3	—
30	30.5	—	21.2	42.3	—
35	35.5	—	24.7	49.4	—
40	40.6	—	28.2	56.4	—
50	50.8	—	35.3	70.5	—
60	60.9	—	42.3	—	—
70	71.1	—	49.4	—	—
80	81.2	—	56.4	—	—
90	91.4	—	63.5	—	—
100	101.5	—	70.5	—	—

寸法公差表

POM-NC板

単位: mm

厚さ	公差
5~ 12	+0.2~+1.0
15~ 30	+0.3~+1.5
35~ 50	+0.5~+2.5
60~ 70	+0.5~+3.0
80~100	+0.7~+4.0
幅	公差
500, 600, 1000	0~+20.0
長さ	公差
1000, 1200, 2000	0~+30.0

POM-NCシート
(ナチュラル)

幅mm×長さmm	500×1000
厚さmm	質量 (kg/枚)
0.3	0.21
0.5	0.35
0.8	0.56
1.0	0.71
1.5	1.1
2.0	1.4
2.5	1.8
3.0	2.1

寸法公差表

POM-NCシート

単位: mm

厚さ	公差
0.3	±0.03
0.5~0.8	±0.06
1.0	±0.07
1.5~2.0	±0.10
2.5~3.0	±0.15

単位: mm

幅	公差
500	0~+10.0
長さ	公差
1000	0~+20.0

*質量については計算値であり、実質量と異なる場合があります。

*黒色 (太字) 数値で表示は在庫品です。 青色 (細字) 数値で表示は受注生産品です。