

POMハイパー(POM-NC (HY))板

幅mm×長さmm	600×1200	1000×1000
厚さmm	質量 (kg/枚)	質量 (kg/枚)
10	10.2	14.1
12	12.2	16.9
15	15.2	21.2
20	20.3	28.2
25	25.4	35.3
30	30.5	42.3
35	35.5	49.4
40	40.6	56.4
50	50.8	70.5
60	60.9	—
70	71.1	—

POMハイパー(POM-NC (HY))丸棒

長さmm	1000
外径mm	質量 (kg/本)
30	1.0
40	1.8
50	2.8
60	4.0
70	5.4
80	7.1
90	9.0
100	11.1
110	13.4
120	15.9
130	18.7
140	21.7
150	24.9
160	28.3
180	35.9
200	44.3
225	56.1
250	69.2

POMハイパー(POM-BC (HY))板

幅mm×長さmm	600×1200
厚さmm	質量 (kg/枚)
10	10.2
12	12.2
15	15.2
20	20.3
25	25.4
30	30.5
35	35.5
40	40.6
50	50.8

寸法公差表

POMハイパー板

単位: mm

厚さ	公差
10~12	+0.2~+1.0
15~30	+0.3~+1.5
35~50	+0.5~+2.5
60~70	+0.5~+3.0
幅	公差
600、1000	0~+20.0
長さ	公差
1000、1200	0~+30.0

寸法公差表

POMハイパー丸棒

単位: mm

外径	公差
30	+0.3~+1.5
40~ 50	+0.5~+2.0
60~ 70	+1.0~+3.0
80~100	+1.5~+4.0

単位: mm

外径	公差
110~150	+2.0~+5.0
160~200	+2.0~+5.5
225~250	0 ~+8.0
長さ	公差
1000	0~+35.0

*質量については計算値であり、実質量と異なる場合があります。

*黒色(太字)数値で表示は在庫品です。 青色(細字)数値で表示は受注生産品です。