

コマンド

COMMANDO

両面補強切断砥石



金属用



非金属用

用途

金属用

一般鋼材 鋼板 パイプ ステン材など

非金属用

コンクリート ブロック 石材 鑄鉄管など

強靱な焼結構造を持つ

ニューセラミック砥材

専用特殊ボンド使用

- 製造物賠償保険付
労働局
・東基収
・長野労収基企画品

ご使用前に必ず「安全の手引き」
をよく読んで正しくご使用下さい。

商品コード	用途	サイズ (mm) 外径x厚さ	穴径 (mm)	表示 砥粒・粒度・硬度	最高使用周速度 (m/s)	梱包 枚数x個数
1013050131	金属用	305x4.0	20	A30R・BF	100	(5枚x4箱) 20枚
1013050132			22			
1013050133			25.4			
1013050134			30.5			
1013550091			20			
1013550092			22			
1013550093	355x4.0	25.4	GC24R・BF	100	(5枚x4箱) 20枚	
1013550094		30.5				
1013550098		30.5				

1013050135	非金属用	305x4.0	20	GC24R・BF	100	(5枚x4箱) 20枚
1013050136			22			
1013050137			25.4			
1013050138			30.5			
1013550095			20			
1013550096			22			
1013550097	355x4.0	25.4	GC24R・BF	100	(5枚x4箱) 20枚	
1013550098		30.5				

本社 東京都江戸川区松江2-9-15
〒132-0025
TEL (03) 3654-0221
FAX (03) 3654-0223

高崎営業所 群馬県高崎市飯塚町1124
〒370-0069
TEL (027) 361-5150
FAX (027) 361-5151

大阪支店 大阪府浪速区幸町2-4-17
〒556-0021
TEL (06) 6562-1014
FAX (06) 6562-1066

名古屋営業所 名古屋市中川区上高畑1-109
〒454-0873
TEL (052) 362-0343
FAX (052) 362-0204

東京営業所 東京都江戸川区松江2-9-15
〒132-0025
TEL (03) 3656-1014 (代表)
FAX (03) 3656-1029

広島営業所 広島市中区寺町4-9
〒730-0801
TEL (082) 293-0440
FAX (082) 293-0445

仙台営業所 仙台市宮城野区福室5-1-28
〒983-0005
TEL (022) 254-9890
FAX (022) 254-9895

福岡営業所 福岡市南区清水3-20-10
〒815-0031
TEL (092) 557-9155
FAX (092) 557-9165

株式会社 レシトン

<http://www.resiton.co.jp/>

■取扱店