

小径サイズ切断砥石

切れ味・耐久性抜群！



商品コード	品名	サイズ (mm) 外径×厚さ×穴径	表示 砥粒・粒度・硬度	最高使用周速度 (m/s)	梱包 (枚入×個入)	価格 (円) (1枚) (税込)	用途
1012050001	金属用	205×2.2×22 (25.4)	A46S	72	100枚入(25×4)	470	チャンネル
1011800001		180×2.2×22 (20)	A46S	72	100枚入(25×4)	460	アングル
1011800004					100枚入(10×10)		丸棒
1011500001		150×2.2×22 (20)	A46S	72	100枚入(10×10)	380	型钢
1011250001		125×2.2×22 (20×10)	A46S	72	200枚入(10×20)	340	鋼板
1011000001		100×2.2×15 (20×10)	A46S	72	200枚入(10×20)	130	
1011000005	100×2.2×15	A46S	72	200枚入(5×40)	130		
1012050024	ステンレス用	205×2.2×22	WA36M	72	100枚入(25×4)	630	ステンレスパイプ ステンレス板 丸棒 角棒
1011800021		180×2.2×22	WA36M	72	100枚入(25×4)	600	
1011500021		150×2.2×22	WA36M	72	100枚入(10×10)	520	
1011250021		125×2.2×22	WA36M	72	200枚入(10×20)	500	
1011000031		100×2.2×15	WA36M	72	200枚入(10×20)	250	
1011000032					200枚入(5×40)		
1011000051	アルミ用	100×2.2×15	C36P	72	200枚入(5×40)	250	アルミ材、新建材、FRP
1011000071	アスカ金属用	100×2.5×15	A36R	80	200枚入(5×20×2)	390	一般鋼材、ステンレス
1011000091	アスカ石材用	100×2.5×15	GC36M	80	200枚入(5×40)	420	タイル・レンガ・瓦・新建材
1011050301	タフネット	100×2.5×15	A30P	80	200枚入(10×20)	440	軽量鉄骨・薄鋼板・ステン
1021000106	レンガ用	100×2.5×15	C38M	72	200枚入(5×40)		

専用タイプ 24T/ALC用

一般鋼材の本数切断砥石
24T



ALC・新建材専用
切断砥石



【24T】一般鋼材の本数切断用切断砥石

商品コード	品名	サイズ (mm) 外径×厚さ×穴径	表示 砥粒・粒度・硬度	最高使用周速度 (m/s)	梱包 (枚入×個入)	価格 (円) (1枚) (税込)
1014050021	24T	405×3×25.4	A24T	63	25枚入	1,020

【ALC・新建材専用】切断砥石

商品コード	品名	サイズ (mm) 外径×厚さ×穴径	表示 砥粒・粒度・硬度	最高使用周速度 (m/s)	梱包 (枚入×個入)	価格 (円) (1枚) (税込)
1014050191	ALC用	405×4×25.4	C24M	63	20枚入	3,460