

ペーパー多羽根ホイール (ディスク) シルバーディスク



多羽根ホイール66枚センター配列 (一般研磨用)

- 〈用途〉
- ステンレス作業
タンク、厨房、エクステリア、プレス関係など
 - 一般金属作業
車体、サッシ、造船、橋梁、板金関係など
 - アルミ・銅作業
鍛造、エクステリア、エンジン、電気部品など
 - 非鉄金属作業
FRP、木工、建設関係など

【ニューシルバーディスク】

商品コード	サイズ (mm) 外径×穴径	型式	砥粒	最高使用回転数 (rpm/max)	梱包		価格 (円) (1枚) (税込)					
					小箱	大箱						
2517020011	100×15	TA#40	A	12,000	25枚入	100枚入	1,050					
2517020012		TA#60										
2517020013		TA#80										
2517020014		TA#100										
2517020015		TA#120										
2517020016		TA#150										
2517020017		TA#180										
2517020018		TA#240										
2517020019		TA#320										
2517020020		TA#400										
2517020041		TZ#40						Z	12,000	25枚入	100枚入	1,150
2517020042		TZ#60										
2517020043	TZ#80											
2517020044	TZ#100											
2517020045	TZ#120											
2517030001	125×22	TA#40	A	9,500	25枚入	100枚入	1,840					
2517030002		TA#60										
2517030003		TA#80										
2517030004		TA#100										
2517030005		TA#120										
2517030011		TZ#40	Z	9,500	25枚入	100枚入	2,020					
2517030012		TZ#60										
2517030013		TZ#80										
2517030014		TZ#100										
2517030015		TZ#120										
2517040001		160×22	TZ#40	Z	6,800	10枚入	60枚入	3,040				
2517040002			TZ#60									
2517040003			TZ#80									
2517040004			TZ#100									
2517040005			TZ#120									

- ⚠️ 〈ご使用上の注意〉
- 安全カバーを必ず取り付けて、ご使用ください。
 - ご使用前に正しくセットし、空回転させ、安全を確認してください。
 - 表示されている最高使用回転数以内でご使用ください。