

# ステンレス リコイル



N0020U00

ステンレス

ねじの呼び	呼び長さ(O)			タップ下穴径		自由外径(A)		自由巻数		
	1D	1.5D	2D	最小	最大	最小	最大	1D	1.5D	2D
メートル並目										
M3×0.5	3.0	4.5	6.0	3.108	3.220	3.80	4.35	3-3/4	6-3/8	8-7/8
M4×0.7	4.0	6.0	8.0	4.125	4.292	5.05	5.60	3-5/8	6-1/8	8-5/8
M5×0.8	5.0	7.5	10.0	5.174	5.334	6.25	6.80	4-1/8	6-7/8	9-5/8

呼び	入り数	生地
M3-0.5D	100×1	●
M4-0.5D	100×1	●
M5-0.5D	100×1	●