

スプリュー・オーバーサイズ・タップ

延性の大きい被削材のねじ立て後の収縮及び表面処理シロを予め見込んで、オーバーサイズに仕上げる場合にご使用ください。



ねじ	ねじの呼び	在庫品	
		+0.02	+0.03
メートル 並目	M2-0.4		○
	M2.5-0.45	○	○
	M2.6-0.45	○	○
	M3-0.5		○
	M4-0.7	○	○
	M5-0.8	○	○
	M6-1.0		○
	M8-1.25		○
	M10-1.5		○
	M12-1.75		○
	M14-2.0		○
	M16-2.0		○
	M18-2.5		○
メートル 細目	M20-2.5		○
	M10-1.0		○
	M10-1.25		○
	M12- $1\frac{25}{15}$		○
	M14-1.5		○
	M16-1.5		○

#3 (1.5山)

スプリュー・スパイラル・タップ(標準・オーバー)

スパイラル・タップは切粉が連続して出る被削材に効果的で、スパイラル溝により切粉が排出しますので、止り穴の高速ねじ立てに最適です。



ねじ	ねじの呼び	在庫品	
		標準	+0.03
メートル 並目	M2-0.4	○	○
	M2.5-0.45	○	○
	M2.6-0.45	○	
	M3-0.5	○	○
	M4-0.7	○	○
	M5-0.8	○	○
	M6-1.0	○	○
	M8-1.25	○	○
	M10-1.5	○	○
	M12-1.75	○	○
	M14-2.0	○	
	M16-2.0	○	
	M18-2.5	○	
メートル 細目	M20-2.5	○	
	M10-1.25	○	
	M12- $1\frac{25}{15}$	○	
	M14-1.5	○	
	M16-1.5	○	
	M18-1.5	○	
M20-1.5	○		

食付き2~3山 ※ISO規格に移行します。