



☆ばね定数は、1mmの圧縮または引張に必要な力をいいます。
 ☆初張力は、無荷重時に密着している引張スプリングの内力をいいます。

外径の許容差
 D/d 4~8=±1.5% 最小±0.2mm
 D/d 8~15=±2% 最小±0.3mm

ばね定数の許容差
 有効巻数 3~10=±10%
 有効巻数 10~=±8%

自由長の許容差
 D/d 4~8=±2% 最小±0.5mm
 D/d 8~15=±3% 最小±0.7mm

STOCK SPRINGS

引張スプリング

価格表
参照製品
表紙ウラの価格表参照

即日発送可能

ばね用ステンレス鋼線

材質 SUS304-WPB 巻方向 右

フック形状 逆丸フック

外径 1.8 2.0 2.3 2.6

納期 即日発送 (PM5:00までご注文分)

RoHS 適合品 ネット対応品

※07年ストックスプリングの製品番号が変わりました。新旧製品番号対照表は、135~139頁をご覧ください。 ※価格表は、表紙のウラ面をご覧ください。

単位:mm

自由長	外径 線径	1.8			2.0			2.3			2.6		
		0.18	0.20	0.23	0.20	0.23	0.26	0.23	0.26	0.29	0.26	0.29	0.32
8	製品番号	22-B120	22-B130	22-B140	22-B220	22-B230	22-B240	-	-	-	-	-	-
	価格コード▶	A4	A4	A3	A4	A3	A2	-	-	-	-	-	-
	ばね定数 N/mm kgf/mm	0.083 0.008	0.142 0.014	0.302 0.031	0.109 0.011	0.234 0.024	0.450 0.046	-	-	-	-	-	-
	最大伸び mm	7.9	7.0	4.6	8.4	5.6	4.0	-	-	-	-	-	-
10	製品番号	22-B121	22-B131	22-B141	22-B221	22-B231	22-B241	22-B320	22-B330	22-B340	22-B420	22-B430	22-B440
	価格コード▶	A4	A4	A3	A4	A3	A2	A3	A2	A2	A2	A2	A2
	ばね定数 N/mm kgf/mm	0.056 0.006	0.100 0.010	0.210 0.021	0.075 0.008	0.157 0.016	0.303 0.031	0.106 0.011	0.205 0.021	0.364 0.037	0.157 0.016	0.266 0.027	0.459 0.047
	最大伸び mm	13.2	10.0	6.7	12.3	8.3	6.0	11.0	8.0	6.1	9.5	7.6	5.7
13	製品番号	22-B122	22-B132	22-B142	22-B222	22-B232	22-B242	22-B321	22-B331	22-B341	22-B421	22-B431	22-B441
	価格コード▶	A4	A4	A3	A4	A3	A2	A3	A2	A2	A2	A2	A2
	ばね定数 N/mm kgf/mm	0.040 0.004	0.069 0.007	0.146 0.015	0.051 0.005	0.104 0.011	0.203 0.021	0.070 0.007	0.138 0.014	0.245 0.025	0.097 0.010	0.172 0.018	0.297 0.030
	最大伸び mm	18.8	14.4	9.6	18.1	12.5	9.0	16.7	12.0	9.0	15.4	11.8	8.9
16	製品番号	22-B123	22-B133	22-B143	22-B223	22-B233	22-B243	22-B322	22-B332	22-B342	22-B422	22-B432	22-B442
	価格コード▶	A5	A5	A4	A5	A4	A3	A4	A3	A3	A3	A2	A2
	ばね定数 N/mm kgf/mm	0.030 0.003	0.053 0.005	0.112 0.011	0.038 0.004	0.081 0.008	0.156 0.016	0.052 0.005	0.101 0.010	0.184 0.019	0.070 0.007	0.128 0.013	0.213 0.022
	最大伸び mm	24.9	19.0	12.6	24.0	16.2	11.6	22.4	16.3	12.0	21.3	15.9	12.4
20	製品番号	-	-	-	-	-	22-B244	22-B323	22-B333	22-B343	22-B423	22-B433	22-B443
	価格コード▶	-	-	-	-	-	A3	A4	A3	A3	A3	A3	A3
	ばね定数 N/mm kgf/mm	-	-	-	-	-	0.117 0.012	0.039 0.004	0.076 0.008	0.137 0.014	0.052 0.005	0.094 0.010	0.159 0.016
	最大伸び mm	-	-	-	-	-	15.5	29.7	21.6	16.2	28.7	21.7	16.6
25	製品番号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22-B434	22-B444
	価格コード▶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A3	A3
	ばね定数 N/mm kgf/mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.071 0.007	0.119 0.012
	最大伸び mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.7	22.2
最大荷重 N kgf	0.84 0.086	1.14 0.116	1.66 0.169	1.03 0.105	1.51 0.154	2.16 0.22	1.32 0.135	1.90 0.194	2.61 0.266	1.69 0.172	2.33 0.238	3.11 0.317	
初張力 N kgf	0.087 0.009	0.135 0.014	0.246 0.025	0.107 0.011	0.193 0.020	0.327 0.033	0.141 0.014	0.238 0.024	0.379 0.039	0.181 0.018	0.287 0.029	0.437 0.045	

引張スプリング

STOCK SPRINGS
Sawane Group

スプリングネットとは...
 スプリングネットは「沢根スプリンググループ」から生まれた、
 ばねショッピングサービスサイトです。
 どこにも負けない確かな製品を、インターネットから購入することができます。

Have a break !

[椿]
つばき・赤

時期：冬
 原産地：日本、中国
 花言葉：気どらない優美さ