

# 締付工具

## トルクレンチ・六角棒ソケット (ストラブ・カップリング用)

トルクレンチ			六角棒ソケット	
型式番号	角ドライブ (頭部角) (mm)	調整範囲 N・m (kgf・cm)	型式番号	サイズ 頭部角×六角棒
QL 25N-MH	9.5	5 ~ 25 (50 ~ 250)	S-789	9.5 × 5
QL 50N-MH	9.5	10 ~ 50 (100 ~ 500)	S-790	9.5 × 6
QL 100N-MH	12.7	20 ~ 100 (200 ~ 1000)	S-791	9.5 × 8
QL 200N-MH	12.7	40 ~ 200 (400 ~ 2000)	S-792	9.5 × 12
※QL 280N-MH	19.0	40 ~ 280 (400 ~ 2800)	S-793	9.5 × 14
			S-795	12.7 × 6
			S-796	12.7 × 8
			S-794	12.7 × 10
			S-797	12.7 × 12
			S-798	12.7 × 14
			S-799	12.7 × 17

