

SAPL-D3

Sungil Accurate & Powerful Locking Device

CAD DATA는 www.sungilfa.co.kr 에서 내려 받으시기 바랍니다.

사양 및 치수



형번 d x D	치수 (mm)					최대 허용 토크 (Tc) [N·m]	허용 트러스트(Pt) [KN]	면압력[Mpa]		체결볼트			질량 (kg)
	D ₁	L ₁	L ₂	L ₃	L			축 (Pi)	허브 (Po)	크기	개수	체결 토크 [N·m]	
SAPL-D3-19 x 47	56	17	22	28	34	243	26	234	94	M6x20	5	17	0.3
SAPL-D3-20 x 47	56	17	22	28	34	256	26	222	94	M6x20	5	17	0.3
SAPL-D3-22 x 47	56	17	22	28	34	282	26	202	94	M6x20	5	17	0.3
SAPL-D3-24 x 50	59	17	22	28	34	368	31	222	106	M6x20	6	17	0.3
SAPL-D3-25 x 50	59	17	22	28	34	383	31	213	106	M6x20	6	17	0.3
SAPL-D3-28 x 55	64	17	22	28	34	429	31	190	97	M6x20	6	17	0.4
SAPL-D3-30 x 55	64	17	22	28	34	460	31	177	97	M6x20	6	17	0.4
SAPL-D3-32 x 60	69	17	22	28	34	655	41	222	118	M6x20	8	17	0.4
SAPL-D3-35 x 60	69	17	22	28	34	716	41	203	118	M6x20	8	17	0.4
SAPL-D3-38 x 65	74	17	22	28	34	778	41	187	109	M6x20	8	17	0.5
SAPL-D3-40 x 65	74	17	22	28	34	819	41	178	109	M6x20	8	17	0.5
SAPL-D3-42 x 75	84	17	25	33	41	1361	65	227	127	M8x25	7	41	0.8
SAPL-D3-45 x 75	84	20	25	33	41	1458	65	212	127	M8x25	7	41	0.7
SAPL-D3-48 x 80	89	20	25	33	41	1550	65	200	123	M8x25	7	41	0.8
SAPL-D3-50 x 80	89	20	25	33	41	1620	65	191	119	M8x25	7	41	0.8
SAPL-D3-55 x 85	94	20	25	33	41	2037	74	199	129	M8x25	8	41	0.9
SAPL-D3-60 x 90	99	20	25	33	41	2223	74	182	121	M8x25	8	41	0.9

※ Pt(허용 트러스트)는 토크가 0일때 수치를 나타내고, Tc(최대 허용 토크)는 트러스트 하중이 0일때 수치를 나타냅니다. 트러스트와, 토크가 복합적으로 나타날 경우 반드시 계산식을 참고하세요.(설계 및 선정 가이드)

※ 최상의 성능을 발휘하기 위해서는 축/허브/본체 내면/커버 외면의 녹, 먼지 등의 이물질들을 완전히 제거해야 합니다.