

全国ホームセンター仕様SHKスプリング

〈仕様一覧表〉

品番記合	バネの種類	材質	表面処理
C	圧縮バネ	SWC	ユニクロメッキ
E	引張バネ	SWC	ユニクロメッキ
S	引張バネ	SUS	
T	圧縮バネ	SUS	
R	引張バネ	SWC	クロームメッキ
K	圧縮バネ	SWC	クロームメッキ
L	ロングバネ	SWC	クロームメッキ
BLC	大型ロングバネ	SWC	ユニクロメッキ
BLS	大型ロングバネ	SUS	
BCC	大型圧縮バネ	SWC	ユニクロメッキ
BTC	大型引張バネ	SWC	ユニクロメッキ

ホームセンター規格製品一覧

〈Cシリーズ〉 圧縮バネ

品番	線径 (d)	外径 (OD)	自由長さ (H)	員数
C065-03	0.50	6.50	29.00	3
C065-08	0.70	6.50	32.00	3
C075-08	0.80	7.50	34.00	3
C085-05	0.90	8.50	38.00	3
C009-06	1.00	9.00	39.00	3
C100-02	0.80	10.00	38.00	2
C110-06	1.00	11.00	58.00	2
C140-03	1.20	14.00	48.00	2
C120-09	1.40	12.00	57.00	2
C160-06	1.60	16.00	71.00	2
C200-02	1.60	20.00	105.00	1
C220-02	1.80	22.00	85.00	1
C260-02	2.00	26.00	97.00	1
C320-02	2.60	32.00	110.00	1
C360-02	2.90	36.00	126.00	1