

〈Tシリーズ〉 圧縮バネ

品番	線径 (d)	外径 (OD)	自由長さ (H)	員数
T035-01	0.50	3.50	70.00	1
T040-01	0.40	4.00	70.00	1
T050-01	0.50	5.00	70.00	1
T060-01	0.50	6.00	70.00	1
T060-02	0.80	6.00	70.00	1
T070-01	0.50	7.00	70.00	1
T080-01	0.80	8.00	70.00	1
T090-01	1.20	9.00	70.00	1
T010-01	1.40	10.00	70.00	1
T010-02	0.80	10.00	70.00	1
T012-01	1.50	12.00	70.00	1
T015-01	1.60	15.00	70.00	1
T190-01	1.80	22.60	75.00	1

〈Rシリーズ〉 引張バネ

品番	線径 (d)	外径 (OD)	自由長さ (H)	員数
R090-01	1.20	9.00	30.00	2
R090-02	1.20	9.00	50.00	2
R105-01	1.20	10.50	90.00	1
R105-02	1.20	10.50	100.00	1
R105-03	1.20	10.50	140.00	1
R090-03	1.20	9.00	100.00	1
R090-04	1.20	9.00	120.00	1
R115-01	1.40	11.50	50.00	1
R115-02	1.40	11.50	90.00	1
R180-01	2.60	18.00	75.00	1
R270-01	4.00	27.00	105.00	1
R150-01	2.30	15.00	138.00	1

〈kシリーズ〉 圧縮バネ

品番	線径 (d)	外径 (OD)	自由長さ (H)	員数
K095-01	1.00	11.50	30.00	2
K220-01	1.80	22.00	105.00	1