

10-S0700 series

5ポートソレノイドバルブ/
ベース配管形
プラグリード 単体



バルブ型式表示方法



10-S07 1 5 □ - 5 G - M5

クリーンシリーズ

切換方式

記号	仕様
1	2位置シングル
2	2位置ダブル
A	4位置デュアル3ポート (N.C.+N.C.) 〔エキゾーストセンタ〕
B	4位置デュアル3ポート (N.O.+N.O.) 〔プレッシャセンタ〕
C	4位置デュアル3ポート (N.C.+N.O.)

注) 表示記号についてはP.423をご参照ください。

プラグリード

ファンクション

記号	仕様
無記号	標準タイプ
R	外部パイロット注)

注) デュアル3ポートは対応不可。

サブプレート有無

記号	仕様
無記号	サブプレートなし
M5	サブプレート付

リード線取し出方法

記号	仕様	形状
G	グロメット	
M	M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付)	
MO	M形プラグコネクタ リード線なし (ランプ・サージ電圧保護回路付)	

電圧

記号	仕様
5	DC24V
6	DC12V