

カラーゾーン付圧力計

G53-L・G63-L



G53-10-02

G63-10-02

標準仕様

型式		G53-L	G63-L
形状		背面ねじタイプ	
接続ねじ ^{注1)}		R1/8、R1/4	
使用流体 ^{注2)}		空気	
示度精度 ^{注3)}		±3%F.S.(フルスパン)	
材質	ケース	ステンレス	
	透明カバー	ポリカーボネート(品番: G53-00-00-3)	ポリカーボネート(品番: G63-00-00-3)
	株	黄銅	
	ブルドン管	黄銅	
質量(kg)		0.093	0.107

- 取扱い上のご注意: 凍結が生じないよう、ご注意ください。作動不良の原因となります。
- 注1) 圧力計を製品に取付けする際は、締付けすぎない様にご注意ください。破損の原因となります。シール剤は、シールテープをご使用ください。
- 注2) 他の流体を使用する場合は腐食の問題がありますので別途ご確認ください。
- 注3) 精度保証温度範囲は23±5℃となります。

型式(常備品)

型式	圧力レンジ ^{注)}	緑色ゾーン設定幅		表示単位	接続ねじ
	MPa	最小設定幅 MPa	最大設定幅 MPa		
G53-2-01~02-L	0~0.2	0.01	0.1	MPa	R1/8、R1/4
G53-4-01~02-L	0~0.4	0.02	0.2		
G53-7-01~02-L	0~0.7	0.05	0.35		
G53-10-01~02-L	0~1.0	0.05	0.5		
G63-10-01~02-L	0~1.0	0.05	0.5		

注) 最大圧力以上に圧力を加えないでください。作動不良の原因となります。

■ 赤色と緑色でゾーン区分するインジケータにより、圧力管理幅の視認性が向上。

緑色インジケータ



G63-10-02

赤色インジケータ

インジケータ領域が任意に変更可能

