

2出力+アナログ出力(電圧/電流)



汎用流体用

3画面 高精度デジタル圧カスイッチ

ZSE20C(F)/ISE20C(H) Series

型式表示方法



定格圧力範囲

ISE20C	-0.1~1MPa
ISE20CH	-0.1~2MPa

正圧用

ISE20C - X - M - 02

真空・連成圧用

ZSE20C - X - M - 02

オーダーメイド仕様(→P.38)

X500	接流体部 SUS316L仕様
X510	絞り内蔵継手仕様

1 定格圧力範囲

ZSE20C	0~-101kPa
ZSE20CF	-100~100kPa

2 出力仕様

記号	内容
R	NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力*
S	NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力*
T	PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力*
V	PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力*
X	NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能
Y	PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能

*オートソフト、コピー機能に切替可能

3 単位仕様

記号	内容
無記号	単位切換機能付*1
M	SI単位固定*2
P	単位切換機能付(初期値psi)*1

*1: 新計量法により、日本国内で単位切換機能付を使用することはできません。
*2: 固定単位kPa、MPa

4 配管仕様

記号	内容
02	R1/4 (M5めねじ付)
N02	NPT1/4 (M5めねじ付)
F02	G1/4 (M5めねじ付)
C01	Rc1/8
A2	URJ1/4 (フェースシール継手)
B2	TSJ1/4 (コンプレッション継手)

7 オプション2

*配管方向によりオプションが異なりますのでご注意ください。

記号	内容
無記号	なし

背面配管時(5)配管方向: 無記号

記号	内容	記号	内容
A1	ブラケットA	B	パネルマウントアダプタ
D	パネルマウントアダプタ + 前面保護カバー		

5 配管方向

記号	内容
無記号	背面配管
L	下配管

6 オプション1

記号	内容
無記号	リード線なし
W	コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付)

*M12コネクタ付リード線につきましてはP.38をご参照ください。

下配管時(5)配管方向: L

記号	内容
A3	ブラケットC
E	パネルマウントアダプタ
F	パネルマウントアダプタ + 前面保護カバー

オプション/部品品番

オプションが単体で必要な場合は下記品番で手配してください。

名称	品番	備考
ブラケットA	ZS-46-A1	背面配管用 タッピングねじ: 呼び径3×8L (2本)
ブラケットC	ZS-46-E	下配管用 タッピングねじ: 呼び径3×10L (2本)
パネルマウントアダプタ	ZS-46-B	背面配管用
パネルマウントアダプタ	ZS-35-B	下配管用
パネルマウントアダプタ + 前面保護カバー	ZS-46-D	背面配管用
パネルマウントアダプタ + 前面保護カバー	ZS-35-E	下配管用
コネクタ付リード線	ZS-46-5F	5芯、2m、防水(防水カバー付)
M12コネクタ付リード線 (オーダーメイド)	ZS-46-5FM12	
前面保護カバー	ZS-27-01	背面配管用
	ZS-35-01	下配管用

8 オプション3

記号	取扱説明書注)	校正証明書注)
無記号	○	—
Y	—	—
K	○	○
T	—	○

注) 和英併記