



注) CE対応品はリード線取出し方法およびラン
プ・サージ電圧保護回路:D/DZ/DO/DOZ,
Y/YZ/YO/YOZ, F, FZのみです。

型式表示方法

VV5FR3 - 10 **08** **1** - **02** **AP**

VFR3000シリーズ
マニホールド

無記号	—
Q	CE対応品

注) CE対応品はリード線取出し方法お
よびランプ・サージ電圧保護回路:
D/DZ/DO/DOZ, Y/YZ/YO/YOZ, F,
FZのみです。

ベース型式・電気結線方式

01T	プラグインタイプターミナル端子台付
01C	プラグインタイプマルチコネクタ付
01F	プラグインタイプDサブコネクタ付
10	ノンプラグインタイプ リード線集中取出し形
40	ノンプラグインタイプ リード線個別取出し形

コネクタ取付方向

記号	コネクタ取付	適用ベース型式
無記号	なし	01T, 10, 40
D	D側取付	01C, 01F
U	U側取付	01C, 01F

連数

02	2連
...	...
10	10連

- ベース型式01T, 10, 40: 2連~10連
- ベース型式01C, 01F: 2連~8連
- 制御ユニット取付分を含みます。

合成シンボル

記号	通路仕様		配管仕様	
	P	EA, EB	(A, B)	
1	共通	共通	横	
2			※裏	

※ 準標準

エア開放弁のコイル定格

無記号	エア開放弁なし
1	AC100V50/60Hz
5	DC24V

- 注1) 搭載バルブのコイル定格電圧
と同じ電圧にしてください。
- 注2) その他の定格電圧につきまし
ては当社にご確認ください。

制御ユニットの種類

制御機器	記号	無記号	MP							E
			AP	A	G	F	C			
エア開放弁			●	●	●				●	●
手動ドレン式フィルタ付減圧弁			●			●				
オートドレン式フィルタ付減圧弁				●		●		●		
圧カススイッチ			●	●						
プランキングプレート(エア開放弁用)							●	●		
プランキングプレート(フィルタ付減圧弁用)									●	
プランキングプレート(圧カススイッチ用)						●	●	●	●	
取付け必要連数			2連						1連	

注) 制御ユニット付はD側取付のみです。

管接続口径

記号	P, EA, EB		A, B	
02			1/4	
03			3/8	
C8	1/2		ø8ワンタッチ管継手	
C10			ø10ワンタッチ管継手	
M			混合	

- ※ 裏配管の場合1/4, 3/8のみになります。
- ※ C8, C10の場合ねじの種類はRcの
みとなります。

ねじの種類

無記号	Rc
F	G
T	NPTF

マニホールドアセンブリの表示方法

〈表示例〉プラグインタイプターミナル端子台付

- VV5FR3-01T-081-03-AP5(-Q) ... 1set(マニホールドベース品番)
- * VFR3100-5FZ(-Q) ... 4set(2位置シングルバルブ品番)
- * VFR3200-5FZ(-Q) ... 2set(2位置ダブルバルブ品番)

▶ *印は組込み記号です。*印を搭載するバルブの初めに付けてください。

制御ユニット取付に1, 2連目を使用します。
発注の際はD側の3連目より順番に併記してください。
なお配列が複雑になる場合にはマニホールド仕様書にてご指示ください。

〈表示例〉ノンプラグインタイプ

- VV5FR3-10-061-03-A5(-Q) ... 1set(マニホールドベース品番)
- * VFR3110-5D(-Q) ... 4set(2位置シングルバルブ品番)

▶ *印は組込み記号です。*印を搭載するバルブの初めに付けてください。

制御ユニット取付に1, 2連目を使用します。
発注の際はD側の3連目より順番に併記してください。
なお配列が複雑になる場合にはマニホールド仕様書にてご指示ください。