

3色表示

デジタルフロースイッチ／大流量タイプ

PF3A7□H Series



型式表示方法



PF3A7 03 H - □ 10 - CS □ - M □

タイプ

7	表示一体型
---	-------

定格流量範囲
(流量レンジ)

03	30~3000L/min
06	60~6000L/min
12	120~12000L/min

大流量タイプ

ねじの種類

無記号	Rc
N	NPT
F ^{注1)}	G

注1) ISO 11179-1準拠

配管口径

記号	口径	定格流量範囲		
		03	06	12
10	1	●	—	—
14	1 1/2	—	●	—
20	2	—	—	●

●校正証明書^{注8)}

無記号	校正証明書なし
A*	校正証明書付

注8) 書式は和英併記です。
※オーダーメイド

●単位仕様

無記号	単位切換機能付 ^{注6)}
M	SJ単位固定 ^{注7)}

注6) 新計量法上(日本国内はSI単位)、
海外向けのみの販売となります。

注7) 固定単位 瞬時流量: L/min
積算流量: L

●オプション

無記号	M12コネクタ付リード線付(3m) ^{注5)}
N	M12コネクタ付リード線なし

注5) オプションは、製品に組付けられており
ません。同梱出荷となります。

●出力仕様

記号	OUT	FUNC ^{注2)}	適用モニタ部型式
CS	NPN	アナログ電圧出力 ^{注3)} ⇄ 外部入力 ^{注4)}	PF300シリーズ
DS	NPN	アナログ電流出力 ⇄ 外部入力 ^{注4)}	PF310シリーズ
ES	PNP	アナログ電圧出力 ^{注3)} ⇄ 外部入力 ^{注4)}	PF300シリーズ
FS	PNP	アナログ電流出力 ⇄ 外部入力 ^{注4)}	PF310シリーズ

注2) アナログ出力もしくは外部入力のどちらか一方を押しボタン操作で
選択することが可能です。出荷時はアナログ出力が設定されていま
す。

注3) 1~5Vもしくは0~10Vのどちらか一方を押しボタン操作で選択す
ることが可能です。出荷時は1~5Vが設定されています。

注4) 積算値、ピーク値、ボトム値をリセットすることができます。

オプション／部品品番

オプション単体が必要な場合は下記品番で手配してください。

品番	オプション	備考
ZS-37-A	M12コネクタ付リード線	長さ: 3m