

10-21-AR-B series レギュレータ

10-21-AR□K-B series 逆流機能付レギュレータ



型式表示方法

クリーンシリーズ

10-AR 30 K - F 03 BG - 1N - B

21-AR 30 K - F 03 BG - 1N - B

銅系・フッ素系・シリコン系不可+低塵塵

レギュレータ

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

・オプション・標準率は、a~gの各項目毎に1つずつ選択できます。
 ・オプション記号・標準記号は、数字・アルファベットの若い順に並べて表示します。

	記号	内容	① ボディサイズ						
			20	25	30	40	50	60	
② 逆流機能付	無記号	逆流機能なし	●	●	●	●	●	●	
	K ^{注1)}	逆流機能付	●	●	●	●	●	●	
③ ねじ種類	+								
	無記号	Rc	●	●	●	●	●	●	
	N	NPT	●	●	●	●	●	●	
④ 管接続口径	F	G	●	●	●	●	●	●	
	+								
	01	1/8	●	—	—	—	—	—	
	02	1/4	●	●	●	●	—	—	
	03	3/8	—	●	●	●	—	—	
	04	1/2	—	—	●	●	—	—	
⑤ ②a	06	3/4	—	—	—	●	●	—	
	10	1	—	—	—	—	●	●	
	+								
	無記号	取付オプションなし	●	●	●	●	●	●	
⑤ b	B ^{注3)}	ブラケット付	●	●	●	●	●	●	
	H	セットナット付(パネルマウント用)	●	●	●	—	—	—	
	+								
⑤ b	無記号	圧力計なし	●	●	●	●	●	●	
	G	丸形圧力計(リミットインジケータなし)	●	●	●	●	●	●	
⑥ ②c	+								
	無記号	0.05~0.85MPa設定	●	●	●	●	●	●	
	1 ^{注4)}	0.02~0.2MPa設定	●	●	●	●	●	●	
	+								
	⑥ d	無記号	リリリーフタイプ	●	●	●	●	●	●
		N	ノンリリリーフタイプ	●	●	●	●	●	●
	⑥ e	+							
		無記号	流れ方向:左→右	●	●	●	●	●	●
⑥ e	R	流れ方向:右→左	●	●	●	●	●	●	
	+								
⑥ f	無記号	ハンドル下向き	●	●	●	●	●	●	
	Y	ハンドル上向き	●	●	●	●	●	●	
⑥ g	+								
	無記号	製品銘板と圧力計の単位表記:MPa	●	●	●	●	●	●	
⑥ g	Z ^{注5)}	製品銘板:psi、圧力計:MPa・psi併記	○ ^{注6)}	○ ^{注6)}	○ ^{注6)}	○ ^{注6)}	○ ^{注6)}	○ ^{注6)}	

注1) 逆流機能付でノンリリリーフタイプを使用される場合、入口圧力をゆっくり上昇させると入口圧力が出口側に導通する場合があります。

注2) オプションB、G、Hは、同時梱包となり、組付られていません。

注3) ブラケットにはセットナットが付属となります。[10-/21-AR20 (K)-B~AR40 (K)-B] 10-/21-AR50 (K)-B・AR60 (K)-Bは取付ねじ(2本)が付属となります。

注4) 標準仕様に対し、調圧スプリングのみ異なります。0.2MPa以上に設定できないようにした製品ではありません。また、圧力計付の場合は0.4MPa用圧力計が付属となります。

注5) ねじ種類NPTが対象となります。新計量法上(日本国内用はSI単位)、海外向けのみの販売となります。

注6) ○は、ねじ種類がNPTの場合のみの対応となります。