

型式表示方法



減圧機能付

**減圧機能付**

注) ハンドル部：アーバンホワイト



急速給排気機能付

**急速給排気機能付**

注) ハンドル部：ライトブルー

AS 2 2 R - [ ] 02 - 06

AS 2 2 Q - [ ] 02 - 06

● 接続口径

01	1/8
02	1/4
03	3/8
04	1/2

● ボディサイズ

2	1/4基準
3	3/8基準
4	1/2基準

● 適用チューブ外径

06	φ6	07	φ1/4"
08	φ8	09	φ5/16"
10	φ10	11	φ3/8"
12	φ12	13	φ1/2"

注) 適用チューブ外径の選定は型式(P.9)でご確認ください。  
またミリサイズ-インチサイズの  
の外観識別はリリースプッシュ  
の色で選別します。  
ミリサイズ：ライトグレー  
インチサイズ：オレンジ

● エルボ

● ねじの種類

無記号	R
N	NPT
G	G

注) R, NPTはシール割付となります。Gはパッキンシール方式となります。

● 接続口径

02	1/4
03	3/8
04	1/2

注) 本製品は、メータイン構造のみとなります。メータアウト構造の設定はありません。