

ショックアブソーバ/ソフトタイプ 25A-RJ Series



型式表示方法

25A - RJ 0604

25A - RJ 0806 H U

二次電池対応シリーズ

ショックアブソーバ/ソフトタイプ

外径ねじサイズ・ストローク表示

記号	外径ねじサイズ	ストローク
0604	6mm	4mm
0806	8mm	6mm
1007	10mm	7mm
1412	14mm	12mm
2015	20mm	15mm
2725	27mm	25mm

衝突速度範囲

H	0.05~2m/s
L	0.05~1m/s

※RJ0604 : 0.05~1.0m/s
※RJ2725H : 0.05~1.5m/s

オプション

記号	六角ナット	ストッパナット
無記号	2ヶ	—
J	3ヶ	—
N	—	—
S	2ヶ	1ヶ
SJ	3ヶ	1ヶ
SN	—	1ヶ

キャップ付

無記号	基本形
U	ウレタンキャップ付

25A-六角ナット、ストッパナット(オプション)/部品品番

		ねじサイズ				
		M8	M10	M14	M20	M27
六角ナット		25-RB08J	25-RB10J	25-RB14J	25-RB20J	25-RB27J
ストッパナット	基本形	25-RB08S	25-RB10S	25-RB14S	25-RB20S	25-RB27S
	キャップ付	25-RBC08S	25-RBC10S	25-RBC14S	25-RBC20S	25-RBC27S

材質：特殊用鋼材
処理：無電解ニッケルめっき

※25A-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

[詳細はこちら](#)