

ショックアブソーバ/ショートストロークタイプ 25A-RJ Series

型式表示方法

ショートストロークタイプ **25A - RJ 0805 U**

二次電池対応シリーズ

ショックアブソーバ/ソフトタイプ

外径ねじサイズ・ストローク表示

記号	外径ねじサイズ	ストローク
0805	8mm	5mm
1006	10mm	6mm
1410	14mm	10mm

オプション

記号	六角ナット	ストッパナット
無記号	2ヶ	—
J	3ヶ	—
N	—	—
S	2ヶ	1ヶ
SJ	3ヶ	1ヶ
SN	—	1ヶ

キャップ付

無記号	基本形
U	ウレタンキャップ付



25A-六角ナット、ストッパナット(オプション)/部品品番

		ねじサイズ		
		M8	M10	M14
六角ナット		25-RB08J	25-RB10J	25-RB14J
ストッパナット	基本形	25-RB08S	25-RB10S	25-RB14S
	キャップ付	25-RBC08S	25-RBC10S	25-RBC14S

材質：特殊用鋼材
処理：無電解ニッケルめっき

※25A-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

[詳細はこちら](#)

方向制御機器

エアシリンダ

付属関連機器

ロータリ
アクチュエータ

エアチャック

真空用機器

清浄化機器

クリーン
エアフィルタ

モジュラ
圧力制御機器

管継手/
駆動制御機器

検出スイ
ッチ

流体制
御用
機器

電動
アクチュエータ

オートスイ
ッチ