

平行開閉形エアチャック／幅広タイプ

25A-MHL2 Series

ø10, ø16, ø20, ø25, ø32



型式表示方法



25A-MHL2-20D - **M9BW**

二次電池対応シリーズ

幅広タイプ

フィンガ数

2	2爪
---	----

シリンダ内径

10	10mm
16	16mm
20	20mm
25	25mm
32	32mm
40	40mm

作動方式

D	複動形
---	-----

オートスイッチ追記号

無記号	2ヶ付
S	1ヶ付
n	nヶ付

オートスイッチ

無記号 | オートスイッチなし(磁石内蔵)
 ※適用オートスイッチ品番はP.210よりご
 選定ください。

開閉ストローク(mm)

記号	ø10	ø16	ø20	ø25	ø32	ø40
無記号	20	30	40	50	70	100
1	40	60	80	100	120	160
2	60	80	100	120	160	200

※25A-の仕様(質量は異なります)、
 外形寸法図は標準品と同一です。

[詳細はこちら](#)