

# 180°開閉形カム式エアチャック

## 25A-MHY2 Series

ø10, ø16, ø20, ø25

RoHS



### 型式表示方法

25A - MHY 2 - 16 D 2 - M9BW

● 二次電池対応  
シリーズ

フィンガ数  
2 2爪

シリンダ内径

10	10mm
16	16mm
20	20mm
25	25mm

● 作動方式

D	複動
---	----

● オートスイッチ追記号

無記号	2ヶ付
S	1ヶ付
n	nヶ付


● オートスイッチの種類

無記号 オートスイッチなし(磁石内蔵)


※適用オートスイッチ品番はP.210より  
ご選定ください。

● フィンガオプション

無記号:標準タップ  
取付方式



2:開閉方向通し穴  
方式



※25A-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

[詳細はこちら](#)

方向制御機器

エアシリンダ

付属関連機器

ロータリ  
アクチュエータ

エアチャック

真空用機器

清浄化機器

クリーン  
エアフィルタ

モジュラ  
圧力制御機器

管継手/  
駆動制御機器

検出スイッチ

流体制御用  
機器

電動  
アクチュエータ

オートスイッチ