

メンブレンエアドライヤ

25A-IDG Series

単体／基準露点 -40℃仕様／-60℃仕様



型式表示方法

25A - IDG 50 L A - 03 [] - P []

二次電池対応シリーズ

サイズ

30
50
60
75
100

基準露点温度

記号	基準露点℃
L	-40
S	-60

記号	30	50	60	75	100
L	●	●	●	●	●
S	—	—	●	●	●

標準仕様

記号	内容
無記号	なし
R	流れ方向(右→左)

パージ空気排出用継手

記号	内容
P	パージ空気排出用継手付

付属品

記号	名称
無記号	なし
B	ブラケット付

注) 記号Bを指定した場合、左下の表に記載した品番のブラケットアセンブリが付属品として同梱出荷(未組付)されます。

管接続口径

記号	口径	サイズ				
		30	50	60	75	100
02	Rc1/4	●	●	—	—	—
03	Rc3/8	●	●	●	●	●
04	Rc1/2	—	—	●	●	●

配管材質
 出口側配管に吸水性、親水性のある材質(ナイロンなど)の配管を使用すると出口側露点上昇する場合がありますので、ステンレスまたはフッ素樹脂製のチューブや継手で配管してください。

※25A-の仕様は標準品と同一です。

[詳細はこちら](#)

ブラケットアセンブリ(付属品)品番

部品番号	適用型式
25A-BM64	25A-IDG30LA, 50LA
25A-BM65	25A-IDG60LA, 75LA, 100LA

※ブラケットと取付ねじ(2本)のアセンブリです。