


ディスプレイ延長ケーブル 他

ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸)(アナログRGB・延長)

特注可能※1 特注ロット300~ KC-VENシリーズ

対応機種	品番	ケーブル長	価格 (税抜き価格)	特長・仕様	JAN	パッケージ サイズ
<p>ミニD-sub(HD)15pinタイプのアナログRGBディスプレイ用のケーブルを延長するためのケーブル。</p> <p><b>DOS/V NX NEC Apple</b></p> <p>パソコン:各社DOS/Vパソコン NEC PC98-NXシリーズ NEC PC-9821シリーズ Apple iMac, Power Mac G4・G3, PowerBookシリーズ、iBookシリーズなど</p> <p>※ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種。 ※詳細は、P.486-487のインターフェース一覧をご覧ください。</p> 	KC-VEN15	1.5m	¥2,625 (¥2,900)	<p>特長: RoHS対応, 複合同軸, 金ピン, モニターコネクタ, コア付</p> <p>仕様: 15pin x 3 (ストリート全結線)</p> <p>φ9mm/UL2919</p>	4 969887 556924	SL
	KC-VEN3	3m	¥3,990 (¥3,800)		4 969887 653227	L
	KC-VEN5	5m	¥6,090 (¥5,800)		4 969887 653234	L
	KB-CHD152FK	2m	¥2,940 (¥2,800)		4 969887 514894	T4
	KB-CHD154FK	4m	¥4,305 (¥4,100)		4 969887 519547	T5
	KB-CHD156FL	6m	¥17,409 (¥16,580)		4 969887 519653	B
	KB-CHD157FL	7m	¥20,244 (¥19,280)		4 969887 653241	B

ナイロンメッシュディスプレイ延長ケーブル(アナログRGB・延長)

特注ロット300~

対応機種	品番	ケーブル長	価格 (税抜き価格)	特長・仕様	JAN	パッケージ サイズ
<p>ミニD-sub(HD)15pinタイプのアナログRGBディスプレイ用のケーブルを延長するためのケーブル。</p> <p><b>DOS/V NX NEC Apple</b></p> <p>パソコン:各社DOS/Vパソコン NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ Apple iMac, Power Mac G4・G3, PowerBookシリーズ、iBookシリーズなど</p> <p>※ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種。 ※詳細は、P.486-487のインターフェース一覧をご覧ください。</p>	KC-NMVEN20	2m	¥3,150 (¥3,000)	<p>特長: RoHS対応, 複合同軸, 金ピン, モニターコネクタ, コア付</p> <p>仕様: 15pin x 3 (ストリート全結線)</p> <p>φ10.2mm/UL2919</p>	4 969887 657850	T4
	KC-NMVEN50	5m	¥6,300 (¥6,000)		4 969887 657867	TA

ディスプレイケーブル(アナログRGB)

特注可能※1

対応機種	品番	ケーブル長	価格 (税抜き価格)	特長・仕様	JAN	パッケージ サイズ
<p>ミニD-sub(HD)15pinアナログRGB端子付きのパソコン本体とディスプレイを、またそれらを切替器・分配器と接続するためのケーブル。</p> <p><b>DOS/V NX NEC Apple</b></p> <p>パソコン:各社DOS/Vパソコン NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ Apple iMac, Power Mac G4・G3, PowerBookシリーズ、iBookシリーズなど</p> <p>※ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種。 ※詳細は、P.486-487のインターフェース一覧をご覧ください。</p> <p>各社 ディスプレイ:各社アナログRGBディスプレイ ※ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種。</p>	KB-HD152K	2m	¥2,835 (¥2,700)	<p>特長: RoHS対応, 複合同軸, 金ピン, モニターコネクタ, コア付</p> <p>仕様: 15pin x 3 (ストリート全結線)</p> <p>φ8.2mm/UL2464</p>	4 969887 511879	T2
	KB-HD154K	4m	¥3,990 (¥3,800)		4 969887 513736	T4
	KB-HD156L	6m	¥12,894 (¥12,280)		4 969887 513743	B

ディスプレイケーブル(BNC同軸)(アナログRGB)

特注可能※1

対応機種	品番	ケーブル長	価格 (税抜き価格)	特長・仕様	JAN	パッケージ サイズ
<p>各社パソコン本体&lt;ミニD-sub(HD)15pinディスプレイ/IFを持つ機種&gt;を5BNC入力のディスプレイに接続するためのケーブル。</p> <p><b>DOS/V NX NEC Apple</b></p> <p>富士通 T6600・J-T6600・T5600・F557・68T・56T・53T・73F・55F・IAC MX175・MX174L・MX177・サムソン Q37579、大塚日本 CM-17MBD、SANYO CMT-821HCMA、マイテック M1760、タクサン 895-875Plus、アイテック MF-8221・MF-8617・MF-8517、NEC PC-KM211、Dテック LCM-17、Panasonic TX-D1798・J-TX-D1751-J、テック DM-71F</p>	KB-5BNC2K	2m	¥6,405 (¥6,100)	<p>特長: 75Ω, 複合同軸, 金ピン, モニターコネクタ, コア付</p> <p>仕様: 5BNC x 3 (ストリート全結線)</p> <p>φ9mm/UL2919</p>	4 969887 512524	T4
	KB-5BNC4K	4m	¥9,240 (¥8,900)		4 969887 519844	T5

ディスプレイ延長ケーブル(アナログRGB・延長)

特注可能※1

対応機種	品番	ケーブル長	価格 (税抜き価格)	特長・仕様	JAN	パッケージ サイズ
<p>ミニD-sub(HD)15pinタイプディスプレイ延長ケーブル。</p> <p><b>DOS/V NX NEC Apple</b></p> <p>パソコン:各社DOS/Vパソコン NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ Apple iMac, Power Mac G4・G3, PowerBookシリーズ、iBookシリーズなど</p> <p>※ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種。 ※詳細は、P.486-487のインターフェース一覧をご覧ください。</p> <p>各社 ディスプレイ:各社アナログRGBディスプレイ ※ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種。</p>	KB-HD152FK	2m	¥2,835 (¥2,700)	<p>特長: RoHS対応, 複合同軸, 金ピン, モニターコネクタ, コア付</p> <p>仕様: 15pin x 3 (ストリート全結線)</p> <p>φ6.5mm</p>	4 969887 512531	T2
	KB-HD154FL	4m	¥12,894 (¥12,280)		4 969887 513750	N5

NEC対応ディスプレイケーブル(アナログRGB)

特注可能※1

対応機種	品番	ケーブル長	価格 (税抜き価格)	特長・仕様	JAN	パッケージ サイズ
<p>NEC PC-9821/9801シリーズ、EPSON PC-588/486シリーズ等とD-sub 15pinのアナログRGBディスプレイを接続するためのケーブル。</p> <p><b>NEC</b> パソコン:NEC PC-9821/9801シリーズ</p> <p>※D-sub 15pinディスプレイポートを持つ機種。 ※詳細は、P.487のインターフェース一覧をご覧ください。</p> <p>各社 ディスプレイ:各社ディスプレイ ※D-sub 15pinのNEC PC-9821/9801用ディスプレイポートを持つ機種。 ※NEC PC98-NXシリーズには対応していません。</p>	KB-D151K	1.5m	¥2,730 (¥2,600)	<p>特長: RoHS対応, 複合同軸, 金ピン, モニターコネクタ, コア付</p> <p>仕様: 15pin x 3 (ストリート全結線)</p> <p>φ6.5mm</p>	4 969887 511282	T2
	KB-D155L	5m	¥10,164 (¥9,680)		4 969887 513705	B

ケーブル共通注意事項 パッケージサイズは、P.483をご覧ください。ケーブルの特注については、P.483とP.620をご覧ください。

価格 販売店様の仕切価格が通常と異なります。