



# DisplayPortケーブル

## DisplayPortとは...

パソコンと液晶ディスプレイなどをデジタル接続する、映像出力インターフェースの規格のことです。DVIよりも小型、HDMIよりも高速、さらに1本のケーブルで、映像・音声・制御信号を送受信できます。また、複数のディスプレイを数珠つなぎにし、今までよりも簡単にマルチディスプレイ環境を構築することができます。抜け防止のワンタッチラッチ(ツメ)付きコネクタ仕様で使い勝手もよく、接続部分もしっかり安定します。

	DisplayPort	HDMI	DVI
映像・音声出力	映像・音声	映像・音声	映像のみ
データ伝送方式	パケット方式(パケット分割伝送)	TDMS(順次伝送)	TDMS(順次伝送)
最大解像度 <small>*Ver.や使用環境、機器接続状況などにより異なります。</small>	<b>ver.1.4</b> 7680×4320(60Hz) (ディスプレイストリーム圧縮時)  <b>ver.1.2</b> 5120×2880(30Hz) 4096×2160(60Hz) 3780×2160(60Hz)	<b>HDMI2.1</b> (Ultra High Speed)  <b>Premium HDMI</b> 4096×2160(60Hz) 3780×2160(60Hz)  <b>HDMI1.4</b> 3780×2160(30Hz)	<b>DVI-D デュアルリンク</b> 3840×2400(33Hz)

## DisplayPort 1.4ケーブル 特注不可

対応機種	品番	ケーブル長	税抜価格	特長・仕様	JAN	パッケージサイズ
DisplayPort規格Ver.1.4に対応した正規認証取得ケーブル。	<b>KC-DP1410</b>	1m	¥4,300		4 969887 763384	M4s
DOS/V パソコン:各社パソコン	<b>KC-DP1415</b>	1.5m	¥4,500		4 969887 763391	M4s
ディスプレイ:各社ディスプレイ ※DisplayPort端子を持つ機種。	<b>KC-DP1420</b>	2m	¥4,800		4 969887 763407	M4s
※DisplayPort ver.1.4対応。	<b>KC-DP1430</b>	3m	¥7,000		4 969887 763414	M8
	<b>KC-DP1450</b>	5m	¥9,600		4 969887 763421	M8
Mini DisplayPort端子をDisplayPort端子に変換するケーブル。DisplayPort ver.1.4対応。	<b>KC-DPM14010</b>	1m	¥3,600		4 969887 764480	M4s
各社 パソコン:各社パソコン Apple Mac mini, Mac Pro, MacBook Pro, MacBook Air, マイクロソフト SurfaceProなど	<b>KC-DPM14015</b>	1.5m	¥3,800		4 969887 764497	M4s
ディスプレイ:各社ディスプレイ ※Mini DisplayPortまたは、Mini DisplayPortと互換性のあるThunderbolt端子を持つ機種。	<b>KC-DPM14020</b>	2m	¥4,000		4 969887 764503	M4s

## DisplayPort 1.4 光ファイバケーブル 特注不可

対応機種	品番	ケーブル長	税抜価格	特長・仕様	JAN	パッケージサイズ
DisplayPort端子を持つパソコンとディスプレイを接続するケーブル。DisplayPort ver.1.4対応。	<b>KC-DP14FB100</b>	10m	オープン価格		4 969887 764510	M4s
各社 パソコン:各社パソコン	<b>KC-DP14FB150</b>	15m	オープン価格		4 969887 764527	M4s
※DisplayPort端子を持つ機種。	<b>KC-DP14FB200</b>	20m	オープン価格		4 969887 764534	M4s
ディスプレイ:各社ディスプレイ	<b>KC-DP14FB300</b>	30m	オープン価格		4 969887 764541	M4s
※DisplayPort端子を持つ機種。	<b>KC-DP14FB500</b>	50m	オープン価格		4 969887 764558	M4s
	<b>KC-DP14FB1000</b>	100m	オープン価格		4 969887 764565	M4s

## DisplayPortケーブル(ver.1.2) 特注不可

対応機種	品番	ケーブル長	税抜価格	特長・仕様	JAN	パッケージサイズ
DisplayPort端子を持つパソコンとディスプレイを接続するケーブル。DisplayPort ver.1.2対応。	<b>KC-DP1K</b>	1m	¥3,300		4 969887 843888	M4s
DOS/V パソコン:各社パソコン	<b>KC-DP15K</b>	1.5m	¥3,500		4 969887 843895	M4s
ディスプレイ:各社ディスプレイ	<b>KC-DP2K</b>	2m	¥3,800		4 969887 843901	M4s
Mini DisplayPort端子をDisplayPort端子に変換するケーブル。DisplayPort ver.1.2対応。	<b>KC-DPM1W</b>	1m	¥3,300		4 969887 843932	M4s
各社 パソコン:各社パソコン Apple Mac mini, Mac Pro, MacBook Pro, MacBook Air, マイクロソフト SurfaceProなど	<b>KC-DPM2W</b>	2m	¥3,800		4 969887 843949	M4s
※Mini DisplayPortまたは、Mini DisplayPortと互換性のあるThunderbolt端子を持つ機種。	<b>KC-DPMM1W</b>	1m	¥3,600		4 969887 843918	M4s
ディスプレイ:各社ディスプレイ	<b>KC-DPMM2W</b>	2m	¥3,900		4 969887 843925	M4s

## DisplayPort光ファイバケーブル 特注不可

対応機種	品番	ケーブル長	税抜価格	特長・仕様	JAN	パッケージサイズ
DisplayPort端子を持つパソコンとディスプレイを接続するケーブル。DisplayPort ver.1.2対応。	<b>KC-DPFB100</b>	10m	¥112,000		4 969887 762639	M4s
各社 パソコン:各社パソコン	<b>KC-DPFB150</b>	15m	¥116,000		4 969887 762646	M4s
※DisplayPort端子を持つ機種。	<b>KC-DPFB200</b>	20m	¥120,000		4 969887 762653	M4s
ディスプレイ:各社ディスプレイ	<b>KC-DPFB300</b>	30m	¥128,000		4 969887 762660	M4s

## DisplayPort AltモードType-Cケーブル 特注不可

対応機種	品番	ケーブル長	税抜価格	特長・仕様	JAN	パッケージサイズ
Type-C(DisplayPort Altモード)対応の出力端子を持つパソコンとType-C(DisplayPort Altモード)対応の入力端子を持つディスプレイを接続。	<b>KC-ALCCA1250</b>	5m	¥18,000		4 969887 764589	M4s
各社 パソコン:各社パソコン ※Type-C(DisplayPort Altモード)対応の端子を持つ機種。	<b>KC-ALCCA1450</b>	5m	¥13,800		4 969887 764572	M4s

カタログ案内・特集  
デスクパーテーション  
プロジェクター・スクリーン  
プリンター・タブレット保護膜  
CPUスタンド  
デスク周り用品  
データホルダー  
キャビネット  
サーバーラック  
マウントボックス  
機器収納ボックス  
防塵ラック  
パソコンラック  
電子カルテカート  
テレワーク関連  
宅配ボックス  
TVスタンド  
モニターアーム  
タブレットアーム  
机上ラック  
収納用フニチャー  
チェア  
キーボードカバー  
ソフトカバー  
クリーナー  
マウスパッド  
リストレスト  
セキュリティ  
シロッカー  
耐震グッズ  
履物入れ  
バッグ  
インナーケース  
タブレットケース  
タブレットスタンド  
タッチペン  
ストラップ  
電子辞書・  
デジカメ用品  
メディアケース  
インクジェット用紙  
ラベル  
セキュリティ用紙  
レーザー用紙  
手作り用紙  
インク  
レーザーポインター  
マウス  
キーボード  
ペンキー  
ドキュメント  
コンバーター  
USBハブ  
カードリーダー  
指紋認証リーダー  
ハードリーダー  
USBメモリ  
ノートクーラー  
USBグッズ  
WEBカメラ  
プロジェクター  
スキャナー  
VR関連  
Bluetooth関連  
ヘッドセット  
マイク  
ガイドシステム  
拡声スピーカー  
切替器・分配器  
エクステンダー  
光ケーブル  
LANケーブル  
LANハブ他  
パソコン  
NFCタグ  
測定機器  
USB  
ディスプレイ  
HDMI-AV  
RS-232C  
プリンター  
SCSI  
電話機  
ケーブル  
アクセサリ  
DOS/Vパーツ  
電源タップ  
コード  
USB充電器  
車載グッズ  
バッテリー関連  
特注・索引