

## 下方押え型トグルクランプ (垂直ハンドル式)

Toggle Clamp (Vertical Handle type)

TDP42F



TDP42S



品番	ベース・タイプ	質量 (g)	メーカー希望小売価格
TDP42F	フランジ	380	1,420
TDP42S	ストレート	380	1,420

最大支持力 2.0kN  
 クランプアーム移動角度 94°  
 ハンドル操作角度 45°

TDE41F



TDE41S



品番	ベース・タイプ	質量 (g)	メーカー希望小売価格
TDE41F	フランジ	800	3,230
TDE41S	ストレート	800	3,230

最大支持力 3.0kN  
 クランプアーム移動角度 108°  
 ハンドル操作角度 52°



品番	ベース・タイプ	質量 (g)	メーカー希望小売価格
TDF41F	フランジ	1020	3,780

最大支持力 3.0kN  
 クランプアーム移動角度 108°  
 ハンドル操作角度 52°



品番	ベース・タイプ	質量 (g)	メーカー希望小売価格
TD35S	ストレート	450	2,030

最大支持力 1.5kN  
 クランプアーム移動角度 128°  
 ハンドル操作角度 66°

