

■ アルミカッター一定規 カット師PROTECT NEW

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	全長×巾×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
65065	70cm 併用目盛	3,500 (3,675)		720×80×15	650g	2	4 960910 650657
65066	1m 併用目盛	4,500 (4,725)		1,020×80×15	920g		4 960910 650664
65067	1.25m 併用目盛	5,000 (5,250)		1,270×80×15	1,150g		4 960910 650671
65068	2m 併用目盛	11,000 (11,550)		2,030×80×15	1,800g		4 960910 650688

65065 70cm



65066 1m



65067 1.25m



65068 2m



■ アルミカッター一定規 カット師EX

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	全長×巾×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
65030	60cm 併用目盛	3,500 (3,675)		625×88×11	500g	2	4 960910 650305
65032	1m 併用目盛	5,000 (5,250)		1,020×88×11	800g		4 960910 650329
65034	1.5m 併用目盛	11,500 (12,075)		1,535×88×11	1,240g		4 960910 650343
65036	2m 併用目盛	12,500 (13,125)		2,020×88×11	1,580g		4 960910 650367
65038	2.5m 併用目盛	19,500 (20,475)		2,540×88×11	1,990g		4 960910 650381

65032 1m



■ アルミカッター一定規 カット師EX 取手付

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	全長×巾×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
65031	60cm 併用目盛 取手付	6,000 (6,300)		625×88×68	650g	2	4 960910 650312
65033	1m 併用目盛 取手付	7,000 (7,350)		1,020×88×68	950g		4 960910 650336
65035	1.5m 併用目盛 取手付	13,500 (14,175)		1,535×88×68	1,390g	1	4 960910 650350
65037	2m 併用目盛 取手付	14,500 (15,225)		2,020×88×68	1,730g		4 960910 650374

65033 1m 取手付



特長

- 防護壁はたためるので、持ち運びや収納の邪魔になりません。
- 高さ35mmの防護壁が手を守ります。



- 保護キャップ付で、材料を傷めません。




仕様

	70 cm	1 m	1.25 m	2 m
長さの許容差	±0.51 mm	±0.6 mm	±0.68 mm	±0.9 mm
真直度	0.34 mm以下	0.4 mm以下	0.45 mm以下	0.6 mm以下
材質	本体: アルミ、細板: ステンレス 保護キャップ: ポリアセタール樹脂 スベリ止め: ゴム			

- ※長さの許容差は常温での精度です。
- ※真直度とは本体側面の反りの事です。

真直度の測り方



■ アルミカッター一定規 カット師EX 取手付

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	全長×巾×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
65031	60cm 併用目盛 取手付	6,000 (6,300)		625×88×68	650g	2	4 960910 650312
65033	1m 併用目盛 取手付	7,000 (7,350)		1,020×88×68	950g		4 960910 650336
65035	1.5m 併用目盛 取手付	13,500 (14,175)		1,535×88×68	1,390g	1	4 960910 650350
65037	2m 併用目盛 取手付	14,500 (15,225)		2,020×88×68	1,730g		4 960910 650374

65033 1m 取手付



特長

- カッター一面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を両側に貼り付けてあります。



- 切れ目のないスベリ止ゴムを採用しました。




- エラストマー樹脂製で握りやすく押えやすい取手を採用しました。
- 上段・下段の各目盛が端面から始まるW左基点です。
- 大工さんに便利な尺相当目盛付です。
- 軽くて錆びず、丈夫です。
- 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。

仕様

	60cm	1 m	1.5 m	2 m	2.5 m
長さの許容差	±0.28mm	±0.4mm	±0.55mm	±0.7mm	±0.8mm
真直度	0.32mm以下	0.4mm以下	0.5mm以下	0.6mm以下	0.7mm以下
材質	本体: アルミ、細板: ステンレス 取手: ABS樹脂、エラストマー樹脂 スベリ止め: ゴム				

- ※長さの許容差は常温での精度です。
- ※真直度とは本体側面の反りの事です。

真直度の測り方



曲尺

直尺

アルミ製直尺

樹脂製・竹製直尺

スヤ止型プロトラクター

ノギスマシローラー

コペンクス巻尺

測量用品

はかり

レベル

レーザー光学機器

墨つけ、基準出しツール

丸ソコガイド定規

建築用工具

工場用工具

砂時計湿度計

アウトドア

ルーペ

製図用品

マグネット