

■コンベックス タフギア HG

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	テープ巾	テープ長さ	製品 質量	入数	JANコード
80821	25-5.5m JIS	3,100 (3,255)	SF	25mm	5.5m	329g	4	4 960910 808218
80822	25-5.5m 尺相当目盛 R/cm	3,100 (3,255)	SF	25mm	5.5m	329g	4 (40)	4 960910 808225
80823	25-5.5m マグネット爪 JIS	3,400 (3,570)	SF	25mm	5.5m	329g	4	4 960910 808232
80824	25-7.5m JIS	3,600 (3,780)	SF	25mm	7.5m	446g	4 (24)	4 960910 808249

80821
25-5.5m



80823
25-5.5m
マグネット爪



特長

- JIS 1級(メートル目盛のみ)
- ステンレスバネを採用しました。
- サビに強いステンステープ仕様で水洗いOKです。



- 摩耗に強く、キズつきにくいナイロンコーティングステンステープを採用しました。



ナイロンコーティング
サビ止処理+焼付塗装
ステンレス材

- ベルトクリップ付です。



- ストラップ付です。



- シャフトを全モデルに標準装備しました。落下防止コードが取付可能です。



- 衝撃吸収プロテクターでボディを保護しました。
- 鉄骨にガッチリとつく強力なネオジム磁石付のマグネット爪を採用しました。(80823-80819)



- ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。
- 455mmピッチ表示付です。
- 0点補正移動爪付です。

仕様

材質	本体:ABS樹脂 カバー:エラストマー樹脂 テープ:ステンレス
----	---------------------------------------

- テープパターン

80817	25mm	表	3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4
80819	25mm	裏	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
80821	5.5m	裏	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
80823	5.5m	裏	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

80820	25mm	表	3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4
80824	7.5m	裏	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

80818	25mm	表	130 2 182/30 3 234/40 4
80822	5.5m (尺相当)	裏	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- 片手でカンタンに脱着できるホルダー付です。



■コンベックス タフギア HG ホルダー付

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	テープ巾	テープ長さ	製品 質量	入数	JANコード
80817	25-5.5m JIS	4,100 (4,305)	SF	25mm	5.5m	385g	4	4 960910 808171
80818	25-5.5m 尺相当目盛 R/cm	4,100 (4,305)	SF	25mm	5.5m	385g	4 (40)	4 960910 808188
80819	25-5.5m マグネット爪 JIS	4,400 (4,620)	SF	25mm	5.5m	385g	4	4 960910 808195
80820	25-7.5m JIS	4,600 (4,830)	SF	25mm	7.5m	501g	4 (24)	4 960910 808201

80818
25-5.5m
尺相当目盛



- 落下防止コード付です。



- ワイヤー芯が入った丈夫なコードです。



曲尺
直尺
アルミ製
樹脂製・竹製直尺
スチール製・プロトラマー
ノギス・マシナー
コンベックス巻尺
測量用品
はかり
レベル
レーザー! 光学機器
墨つけ・基準出しツール
丸ノコガイド定規
建築用工具
工場用工具
砂時計・湿度計
アウトドア
ルーペ
製図用品
マグネット