

■コンベックス タフギア セルフストップ

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	テープ巾	テープ長さ	製品 質量	入数	JANコード
80814	19-5.5m JIS	1,500 (1,575)	SP	19mm	5.5m	258g	4	4 960910 808140
80815	25-5.5m JIS	2,000 (2,100)	SP	25mm	5.5m	309g	4 (40)	4 960910 808157
80816	25-5.5m 尺相当目盛 R/cm	2,000 (2,100)	SP	25mm	5.5m	309g	4	4 960910 808164

80814
19-5.5m



●ベルトクリップ付です。



●ストラップ付です。



特長

- JIS 1級(メートル目盛のみ)
- 引き出した位置で止まるセルフストップ機能付です。



(ボタンを押すと引き込み離すと止まります。)



- 摩耗に強く、キズつきにくいナイロンコートスチールテープを採用しました。



- シャフトを全モデルに標準装備しました。落下防止コードが取付可能です。



- 衝撃吸収プロテクターでボディを保護しました。
- ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。
- 45mmピッチ表示付です。
- 0点補正移動爪付です。

仕様

材質	本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂 テープ:スチール
----	-------------------------------

●テープパターン

80811	19mm	表	3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3
-------	------	---	------------------------

80814	5.5m	裏	目盛なし
-------	------	---	------

80812	25mm	表	3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3
-------	------	---	------------------------

80815	5.5m	裏	目盛なし
-------	------	---	------

80813	25mm	表	33m 2 182/23m 3 182/23m 4 182/23m
-------	------	---	-----------------------------------

80816	5.5m (尺相当)	裏	目盛なし
-------	------------	---	------

■コンベックス タフギア セルフストップ ホルダー付

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	テープ巾	テープ長さ	製品 質量	入数	JANコード
80811	19-5.5m JIS	2,500 (2,625)	SP	19mm	5.5m	316g	4	4 960910 808119
80812	25-5.5m JIS	3,000 (3,150)	SP	25mm	5.5m	369g	4 (40)	4 960910 808126
80813	25-5.5m 尺相当目盛 R/cm	3,000 (3,150)	SP	25mm	5.5m	369g	4	4 960910 808133

80812
25-5.5m



●片手でカンタンに脱着できるホルダー付です。



●落下防止コード付です。



●ワイヤー芯が入った丈夫なコードです。



ベルトホルダー

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	入数	JANコード
80825	ベルトホルダーA	650 (683)	SP	20	4 960910 808256

80825
ベルトホルダーA



特長

- 片手でワンタッチ着脱できます。
- 落下防止コード装着可能です。
- ベルト着用のまま取付・取外し可能です。

仕様

- 取付可能ベルト:巾60mm以内かつ厚さ4mm以内のベルト
- 取付可能コンベックス:取付部巾20mm以上かつ取付ネジ長さ12mm以上。
- コンベックス取付コマ付。

材質	本体:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂
----	---------------------

曲尺

直尺

アルミ製直尺

樹脂製・竹製直尺

スチール製・フロトラシュー

ノギス・マシローラー

コンベックス・巻尺

測量用品

はかり

レベル

レーザー! 光学機器

墨つけ・基準出しツール

丸ノコガイド定規

建築用工具

工場用工具

砂時計・湿度計

アウトドア

ルーペ

製図用品

マグネット