



拡大図

呼び形番	インナ寸法									
	幅 W	高さ M ±0.05	長さ L	C	H	E	R	S	最大ねじ込み深さ ℓ*	T
ER 513	13	4.5	22	7	7.5	1.1	4.2	M2	1.3	0.9
ER 616	15.6	6	36	29	3.5	1.7	9.2	M3	1.8	1.1
ER 920	20	8.5	46	40	3	2.3	7.3	M3	2.5	1.9
ER 1025	25	10	56	48	4	2.9	9.3	M4	2.8	2.2

呼び形番の構成例

2 ER616 C1 +95L

呼び形番

アウトレーン長さ(mm表示)

ラジアルすきま記号(※1)

1軸に組合わせるインナの個数
(1個の場合は表示しない)

(※1) **A6-5** 参照