

潤滑用器具

グリースガンユニット MG70

- 吐出圧力:最大19.6MPa
- 吐出量:0.6cc/ストローク
- グリース:70gジャバラカートリッジ
- 全長:235mm(ノズル含まず)
- 重量:480g(ノズル付き、グリース含まず)



グリースガンユニットMG70は、専用ノズル(添付)を付替えることにより、LMガイドの小型形番から大型形番まで給脂が可能です。小型LMガイド用には専用のアタッチメントが用意されており、形番やスペースによりアタッチメントを選定し給脂することができます。

グリースガンにはスリット窓を設けてあるため、グリース残量の確認が容易です。

グリース70gのジャバラカートリッジ方式で、手を汚すことなく付替えられます。グリースはAFAグリース、AFB-LFグリース、AFCグリース、AFE-CAグリースなど使用条件に合ったグリースを用意しておりますので、使用箇所により選択してください。(■A24-7~■A24-23参照)

ご使用されるグリースについては、別売りとなりますので別途ご購入ください。

適応形番表

形式	寸法図	適応製品形番	
N 形		LMガイド	SSR15形、SHS15形、SR15形、HSR12、15形、CSR15形、HRW17形、GSR15形、RSR15形、RSH15形、HCR12、15形
		カムフォロア	CF形、CFN形、CFH形
		ロッドエンド	PHS5~22形、RBH形、POS8~22形
P 形		LMガイド	HSR8、10形、HRW12、14形、RSR12形、RSH12形
L 形		LMガイド	HSR8、10形、HRW12、14形、RSR12形、RSH12形
H 形		LMガイド	グリースニップル M6F、PT1/8使用形番
		ボールねじ	
		ロッドエンド	PHS25、30形、POS25、30形
専用ノズル U形		—	—

注)P形、L形は、上記形番以外にも給脂がしにくい箇所には給脂することができます(転動面に滴下)

呼び形番の構成例

MG70

(グリースガンについては、カートリッジ70g用のみをご用意しております。)

