

ボルト・ナット類

形状	品名	仕様	色	品番	適用商品例
	ジョイント用六角穴付きボルト ※1	M4×8	ブラック	六角穴付 M4×8 BK	メタルジョイントGA-16S
		M6×10	ブラック	M0610B	メタルジョイント
		M6×10	シルバー	M0610W	メタルジョイント・差込み固定キャスター
		M6×20		M0620W	φ28アルミジョイント・28スクエア用ジョイント
		M6×25	ブラック	M0625B	メタルジョイント
		M6×25	シルバー	M0625W	メタルジョイント・φ28アルミジョイント
		M8×30		M0830W	φ43アルミジョイント・40スクエア用ジョイント
		M8×40		M0840W	φ43アルミジョイント
	六角穴付きボルト	M6×12	シルバー	M0612W	アルミパーツ取付けホルダーACHA-6040A
		M6×30		M0630W	スロットローラーASRA-52
M12×45		六角穴付 M12×45 ユニ		P151段替え金具天板部イメージ	
	ジョイント用緩み止め付き六角穴付きボルト ※2	M6×20	シルバー	M0620-LPA WZ	メタルジョイント・φ28アルミジョイント
		M6×25		M0625-LPA WZ	
	六角穴付き皿ボルト	M5×10	シルバー	CM0510	スロットアダプターADTA-08
		M5×20		CM0520	スロットアダプターADTA-5043A
	キャスターサポート用六角ボルト	M8×35	シルバー	GM835W	キャスターサポート
		M8×40		GM840W	
		M8×45		GM845W	
	六角ボルト	M8×15	シルバー	GM815W	スプリングナットSN408
	低頭六角穴付きボルト	M8×50	シルバー	低頭穴付ボルト M8×50 ユニ	キャスターサポート
	ノブボルト	M6×20	シルバー	HM0620	ブリダン
		M6×30		HM0630	昇降ユニット
	ナベ頭ネジ	M4×40	シルバー	ナベ頭ネジ M4×40 ユニ	メタルパーツφ28パイプ貫通固定
		M5×15		ナベ頭ネジ M5×15 ユニ	P103カーブローラー取付けイメージ
		M5×20		ナベ頭ネジ M5×20 ユニ	PET板t3取付けウェルナット固定

メタルジョイント用ボルト・ナットセット品番 **BN0625B** (ボルトM0625B+TナットTN06B 各1コ) ブラック
BN0625W (ボルトM0625W+TナットTN06W 各1コ) シルバー

※1 メタルジョイント及びアルミジョイント用のボルトはセット品の種類により長さが異なります。詳しくは各ジョイントのページにてご確認ください。
 ※2 緩み止めボルトは再利用する場合、緩み止め効果は無くなりますのでご注意ください。