

# ガススプリング 取付キット図

キットNo.G01 (G35と組み合わせ)

4A16298

キットNo.G02 (G35と組み合わせ)

4A16089

キットNo.G35 (G01, G02と組み合わせ)

4A12719-2

キットNo.G12 (G11+プッシュ)

取付の際、基準軸径φ8の軸をご利用ください。  
(推奨軸径φ8<sup>0-0.2</sup>)  
プッシュを外した時の穴径はφ11

4A16835

キットNo.G17 (G16+プッシュ)

取付の際、基準軸径φ8の軸をご利用ください。  
(推奨軸径φ8<sup>0-0.2</sup>)  
プッシュを外した時の穴径はφ11

4A16836

キットNo.G21 (G18+プッシュ)

取付の際、基準軸径φ8の軸をご利用ください。  
(推奨軸径φ8<sup>0-0.2</sup>)  
プッシュを外した時の穴径はφ11

4A16837

キットNo.G26

4A1318T

キットNo.G31

取付の際、基準軸径φ8の軸をご利用ください。  
(推奨軸径φ8<sup>0-0.2</sup>)

4A17053

キットNo.G32

4A14669

キットNo.G33 (G32+プッシュ)

取付の際、基準軸径φ6の軸をご利用ください。  
(推奨軸径φ6<sup>0-0.2</sup>)

6A15636

キットNo.G40

取付の際、基準軸径φ6の軸をご利用ください。  
(推奨軸径φ6<sup>0-0.2</sup>)  
プッシュを外した時の穴径はφ9

7A15132

キットNo.G41

取付の際、基準軸径φ8の軸をご利用ください。  
(推奨軸径φ8<sup>0-0.2</sup>)  
プッシュを外した時の穴径はφ11

5A17233

キットNo.G42

5A16385

キットNo.N13

6A12038B

キットNo.N14 (a)

6A12039C

キットNo.N14 (b)

6A12038D

取り付けブラケットに関して  
ガススプリングの諸元表の取付キットNO.G19・G23にしましては、ガススプリング取付キット図(P.14)のキットNO.N19・G23がカシメ装着されています。  
形状等の確認は、P.14のN19・N23を御参照願います。

キットNo.N19

6A12036B

キットNo.N23

6A12034B

キットNo.N33

6A12040B

●ガススプリングを取り付けるための金具として上記のキットをご用意しております。