

※ ホースの赤白青ラインは弊社製品の証であり、品質を保証するイメージラインです。(登録商標)
※ 商品の特長、ご使用のメリットや性能については1~2ページをご参照ください。

□ 規格

TR型 トヨロン

※ 専用継手はP5~P6をご覧ください。

品番	内径×外径	使用圧力	使用温度範囲	定尺重量	定尺	最小曲げ半径	梱包	価格	着色
	mm	MPa	℃	kg/巻	m	mm			
TR-4	4 × 9	0~1.0		7	100	15	ホビン巻		ブルー透明 イメージライン入り+ブルー縦糸入り
TR-6	6 × 11	0~1.0		9	100	20			
TR-8	8 × 13.5	0~1.0		13	100	35			
TR-9	9 × 15	0~1.0		15	100	45			
TR-10	10 × 16	0~1.0		16	100	45			
TR-12	12 × 18	0~0.8		19	100	55			
TR-15	15 × 22	0~0.8		27	100	80			
TR-19	19 × 26	0~0.6	-5~60	16	50	95			
TR-22	21.5 × 29	0~0.6		20	50	120			
TR-25	25 × 33	0~0.6		25	50	140			
TR-32	32 × 41	0~0.4		35	50	185	フィルム巻		
TR-38	38 × 48	0~0.4		45	50	300			
TR-45	45 × 56	0~0.4		48	40	400			
TR-50	50 × 62	0~0.3		54	40	440			
TR-63	63 × 80	0~0.3		53	20	650			
TR-75	75 × 92	0~0.3		62	20	800			



内管の耐久性アップ

耐久性アップしたトヨロンはトヨックスライン(複数本のブルー縦糸)が目印!

TRB型 トヨロン-B

※ 専用継手はP5~P6をご覧ください。

品番	内径×外径	使用圧力	使用温度範囲	定尺重量	定尺	最小曲げ半径	梱包	価格	着色
	mm	MPa	℃	kg/巻	m	mm			
TRB-6	6 × 11	0~0.8		9	100	25	ホビン巻		ナチユラル透明 イメージライン(薄黄色)+ブルー縦糸入り
TRB-8	8 × 13.5	0~0.8		13	100	40			
TRB-9	9 × 15	0~0.8		15	100	45			
TRB-10	10 × 16	0~0.8		16	100	50			
TRB-12	12 × 18	0~0.6		19	100	80			
TRB-15	15 × 22	0~0.6		27	100	110			
TRB-19	19 × 26	0~0.5	-5~60	16	50	150			
TRB-25	25 × 33	0~0.5		25	50	190			
TRB-32	32 × 41	0~0.3		35	50	240			
TRB-38	38 × 48	0~0.3		45	50	330			
TRB-50	50 × 62	0~0.2		54	40	450	フィルム巻		
TRB-63	63 × 80	0~0.2		53	20	680			
TRB-75	75 × 92	0~0.2		62	20	820			



低耐圧用トヨロン-Bはトヨックスライン(複数本のブルー縦糸)が目印!

ST型 スーパートヨロン

※ 専用継手はP5~P6をご覧ください。

品番	内径×外径	使用圧力	使用温度範囲	定尺重量	定尺	最小曲げ半径	梱包	価格	着色
	mm	MPa	℃	kg/巻	m	mm			
ST-6	6 × 10.5	0~1.0		8	100	25	ホビン巻		グリーン透明 イメージライン入り+ブルー縦糸入り
ST-8	8 × 13	0~1.0		11	100	35			
ST-9	9 × 15	0~1.0		15	100	45			
ST-12	12 × 18	0~0.8		19	100	60			
ST-15	15 × 22	0~0.8		27	100	90			
ST-19	19 × 26	0~0.6		16	50	130			
ST-22	21.5 × 28.5	0~0.6	-5~60	19	50	125			
ST-25	25 × 33	0~0.6		25	50	150			
ST-32	32 × 41	0~0.4		28	40	192			
ST-38	38 × 48	0~0.4		36	40	228			
ST-48	48 × 58	0~0.4		40	40	290	フィルム巻		
ST-50	50 × 62	0~0.3		54	40	300			
ST-63	63 × 80	0~0.3		53	20	600			
ST-75	75 × 92	0~0.3		62	20	800			



耐油性アップ

※ ホース内管・外管を両面耐油で耐油性アップ

耐油性アップしたスーパートヨロンはトヨックスライン(複数本のブルー縦糸)が目印!

TSG型 トヨシグナル

※ 専用継手はP5~P6をご覧ください。

品番	内径×外径	使用圧力	使用温度範囲	定尺重量	定尺	最小曲げ半径	梱包	価格	着色
	mm	MPa	℃	kg/巻	m	mm			
TSG-9	9 × 15	0~1.5		15	100	45	ホビン巻		ライトグレー 透明ライン入り
TSG-12	12 × 18	0~1.5		19	100	55			
TSG-15	15 × 22	0~1.5	-5~60	27	100	80			
TSG-19	19 × 26	0~1.0		16	50	95			
TSG-25	25 × 33	0~1.0		25	50	140			



高耐圧