

구성

크기

TYPE	W x H x D x Ø	구분
08	80 x 80 x 82 x 65	불평형 (T/D 외장)
	80 x 80 x 97 x 65	평형 (T/D 내장)
11	110 x 110 x 87 x 100	

분류

B	평형
U	불평형

주문방법

ex) KAH-08B 1Ø2W 110V, 5A  
KAH-11U 3Ø4W 380√3V, 5A



CE 인증

사양 (평형 역률계)

형 명	KAH-11B	KAH-08B
동작원리		
계 급	3.0급	
입력회로 구분	1Ø2W    1Ø3W    3Ø3W    3Ø4W	
	110V 또는 220V	
소비전력	190/√3V 380/√3V	
중 량	1A 또는 5A	
중 량	450g	380g

사양 (불평형 역률계)

형 명	KAH-11U	KAH-08U
동작원리		
계 급	3.0급	
입력회로 구분	1Ø3W    3Ø4W	
	110V 또는 220V	110/√3V 190/√3V 380/√3V
소비전력	직접연결불가 (전용 변환기 사용)	
중 량	1A 또는 5A	
중 량	800g	300g(계기), 450g(변환기)

외형도 및 판넬 가공 치수

결선도 24-26 Page 참조

		외형치수		판넬 가공치수	
		측면	후면		
08 Type	실효치 계기 · 불평형 역률계				
	평형 역률계				
11 Type	실효치 계기				
	최대지시 계기 · 불/평형 역률계				