



Vallorbe-2

2 精密ヤスリ・鉄工タイプ

SHAPE	ITEM No.	INCH		mm		W × T mm		目の粗さ Roughness												kg -doz	出荷単位 Order lot pcs	BOX pcs
平 幅広 (通常品) HAND	LP1163																	1	12			
		6	150	18.5 × 4.0	000	00	0	1	2	3	4	5	6	1.25								
		8	200	21.3 × 4.8	000	00	0	1	2	3	4		6	2.10								
		10	250	25.3 × 6.3	000	00	0	1	2	3	4			3.70								
		12	300	29.3 × 7.8	000	00	0	1	2				6.50	1	6							
平 幅狭 REGULAR PILLAR 2 SIDES CUT	LP1132																	1	12			
		6	150	12.0 × 4.0	00	0	1	2	3	4		6	0.75									
		8	200	14.5 × 4.5	00	0	1	2	3	4		6	1.23									
		10	250	17.5 × 5.3	00	0	1	2	3	4			2.32									
		12	300	19.3 × 6.3	00	0		2				3.60	1	6								
平 細幅狭 PILLAR EXTRA SLIME	LP1142																	1	12			
		6	150	6.5 × 3.0	00	0	1	2					0.3									
		8	200	8.3 × 3.8	00	0	1	2					0.6									
		10	250	9.3 × 4.3		0	2					1.1	1	6								
平 極幅狭 PILLAR EXTRA EXTRA SLIME	LP1152																	1	12			
		6	150	4.5 × 2.5	00	0	1	2					0.2									
		8	200	6.3 × 2.8	00	0	1	2					0.4									
		10	250	9.3 × 4.3	00	0	2					0.8	1	6								
半丸 HALF ROUND	LP1560																	1	12			
		6	150	15.1 × 4.7	000	00	0	1	2	3	4	5	6	0.77								
		8	200	21.1 × 8.3	000	00	0	1	2	3			1.72									
エンビ CROSSING	LP1960																	1	12			
		6	150	14.8 × 5.0	00	0	1	2	3	4		6	0.77									
		8	200	21.3 × 6.3	00	0	1	2	3	4			1.72									
万能目 平 HAND	LP5070																	1	12			
		8	200	21.3 × 4.8	万能目 Multicut												1.25					
		10	250	25.3 × 6.3													2.10					
		12	300	29.3 × 7.8													3.70	6				

- これ一本で荒削りから仕上げまで出来る万能ヤスリです。
- This multicut are availed for both rough shaving and smooth shaving.

目の粗さ表 CUTTING NO. TABLE

()内は 1cm 当たりの目のカット数を示します。

	荒目相当 Rough	中目相当 Second	細目相当 Smooth	油目相当 Dead-Smooth
150 mm サイズ	000 (12)	00 (16)	1 (25)	3 (38)
200 mm サイズ	000 (12)	00 (16)	0 or 1 (20 or 25)	2 (31)
250 mm サイズ	000 (9)	0 (16)	1 (20)	2 or 3 (25 or 31)

バローベ社製品は目の粗さを番手で表します。上表をご参考の上、ご注文は番手でご指定ください。

注文例 (Order No. ex.)

平型 250 mm 中目相当
↓
バローベ LP1163 - 10 - 00
↓
型番 ← ↓ 目の粗さ
インチサイズ