



3 リフラー (金型用コテヤスリ) Rifflers



Vallorbe-3

●バローベの金型コテヤスリは、複雑な金型に適合するように、形状や目の粗さが配慮されています。

150 mmシリーズ (Total Length = 150mm)		ITEM No.	刃長 mm	W × T mm	目の粗さ Roughness	kg-doz	BOX pcs
		LR 12910	14	2.4 × 1.2	0 2	0.15	6
		LR 12911	12	2.4 × 1.2	0 2	0.15	6
		LR 12930	30	□ 2.5	0 2	0.15	6
		LR 12940	15	△ 2.0	0 2	0.15	6
		LR 12952	17	4.5 × 1.3	0 2	0.15	6
		LR 12957	16	4.5 × 0.9	0 2	0.15	6
		LR 12965	17	5.0 × 1.7	0 2	0.15	6
		LR 12970	14	1.9 × 1.4	0 2	0.15	6
		LR 12972	27	3.5 × 2.0	0 2	0.15	6
		LR 12981	32	φ2.0	0 2	0.15	6
		LR 12984	30	φ2.1	0 2	0.15	6
		LR 12985	15	φ2.1	0 2	0.15	6
12 種セット 12-pcs.SET		SET	LR 12197	each one	0 2	0.15	12(each1)

180 mmシリーズ (Total Length = 180mm)		ITEM No.	刃長 mm	W × T mm	目の粗さ Roughness	kg-doz	BOX pcs
		LR 12711	40	8.8 × 2.5	0 2	0.37	6
		LR 12713	40	8.0 × 2.2	0 2	0.37	6
		LR 12731	40	□ 4.8	0 2	0.37	6
		LR 12732	40	□ 4.8	0 2	0.37	6
		LR 12741	40	△ 7.4	0 2	0.37	6
		LR 12750	40	9.7 × 2.5	0 2	0.37	6
		LR 12761	40	9.3 × 3.7	0 2	0.37	6
		LR 12763	40	9.5 × 3.5	0 2	0.37	6
		LR 12764	40	9.5 × 3.5	0 2	0.37	6
		LR 12771	40	9.0 × 4.0	0 2	0.37	6
		LR 12781	40	φ5.4	0 2	0.37	6
		LR 12790	40	9.3 × 4.1	0 2	0.37	6
12 種セット 12-pcs.SET		SET	LR 12277	each one	0 2	0.37	12(each1)

■目の粗さ CUTTING NO.

#0 : 25cuts/cm (組ヤスリの中目~細目に相当)

#2 : 38cuts/cm (組ヤスリの細目~油目に相当)

鉄ヤスリ
組ヤスリ
技能五輪認定ヤスリ
コテンヤスリ
精密ヤスリ
ダイヤモンドヤスリ
のこヤスリ
波目ヤスリ
鬼目ヤスリ
修正ヤスリ
露点高角ヤスリ
その他
外国製ヤスリ
付録