



Vallorbe-4

4 ハビリス Habilis

● 日本式の5本組ヤスリです。

形状 SHAPE	ITEM No.	全長 mm	W × T mm	目の粗さ Roughness	kg-1set	BOX pcs
	LH 2601	215	10 × 2.6	00 1	0.23	5
	LH 2602	215	12.2 × 3.4	00 1	0.23	5
	LH 2607	215	△ 9.4	00 1	0.23	5
	LH 2608	215	□ 5.8	00 1	0.23	5
	LH 2610	215	φ6.5	00 1	0.23	5
5種セット 5-pcs.SET	SET LH 2627	each one		00 1	0.23	5(each1)

■ 目の粗さ CUTTING NO.
 #00 : 18cuts/cm (中目)
 # 1 : 25cuts/cm (細目)

注文例 (Order No. ex.)

平型 150mm中目相当
 ↓
 バローベ LP1163 150mm #1
 型番 ← 呼寸法 ← 目の粗さ

5 ハンドル HANDLE

クロコダイルハンドル (P.62 精密ヤスリ・鉄工タイプハンドル) Crocodile Handle



ITEM No.	全長 / LENGHT
AL 410-BLEU	105mm
AL 510-BLEU	105mm
AL 610-BLEU	121mm
AL 710-BLEU	131mm

ヤスリ適合表

品番	形状	サイズ	ITEM No.
1163 平 幅広		6"/150mm	AL 410
		8"/200mm	AL 510
		10"/250mm	AL 610
		12"/300mm	AL 710
1132 平 幅狭		6"/150mm	AL 410
		8"/200mm	AL 510
		10"/250mm	AL 610
		12"/300mm	AL 710
1142 平 幅狭		6"/150mm	AL 410
		8"/200mm	AL 410
		10"/250mm	AL 510
1152 平 極幅狭		6"/150mm	AL 410
		8"/200mm	AL 410
		10"/250mm	AL 510
1560 半丸		6"/150mm	AL 410
		8"/200mm	AL 510
1960 エンビ		6"/150mm	AL 410
		8"/200mm	AL 510

ハンドル (P.61 精密ニードルヤスリ用ハンドル) Colibri Handle



ITEM No.	全長 / LENGHT
AL 170	86mm