

ECB6

單軸
1-axis

皮帶驅動
Belt Drive



最大行程 Maximum Stroke	800mm	最高速度 Maximum Speed	333mm/s	最大靜止轉矩 Maximum Static Torque	0.39 N.m.	皮帶寬度 Belt Width	12 mm	直線滑軌 Linear Guide	42X9.5-1支
------------------------	-------	-----------------------	---------	---------------------------------	-----------	--------------------	-------	----------------------	-----------

型號表示方式 Ordering Method

ECB6 - X 40 - 100 - BM - 57 M - C 4 - M5 - 0001

