

ECB10

單軸
1-axis

皮帶驅動
Belt Drive



最大行程
Maximum Stroke 2550mm

最高速度
Maximum Speed 1600mm/s

馬達容量
Motor Output 100W

皮帶寬度
Belt Width 15 mm

直線滑軌
Linear Guide ZOX18-1支

型號表示方式 Ordering Method

ECB10-L 32-100-L-M 10-C4-0001

