

ETB5

單軸
1-axis

皮帶驅動 Belt Drive



- 最大行程 800mm
Maximum Stroke
- 最高速度 267mm/s
Maximum Speed
- 最大靜止轉矩 0.32 N.m.
Maximum Static Torque
- 皮帶寬度 9 mm
Belt Width
- 直線滑軌 24XB5-1支
Linear Guide

型號表示方式 Ordering Method

ETB5-X 32-100-BM-42 M-C4-0001

