

# ETB6

單軸  
1-axis

## 皮帶驅動 Belt Drive



最大行程 Maximum Stroke	800mm	最高速度 Maximum Speed	333mm/s	最大靜止轉矩 Maximum Static Torque	0.39 N.m.	皮帶寬度 Belt Width	12 mm	直線滑軌 Linear Guide	42X9.5-1支
------------------------	-------	-----------------------	---------	---------------------------------	-----------	--------------------	-------	----------------------	-----------

### 型號表示方式 Ordering Method

# ETB6-X 40-100-BM-57 M-C 4-M5-0001

