

ETB14M

單軸
1-axis

皮帶驅動
Belt Drive



最大行程 Maximum Stroke	3050mm	最高速度 Maximum Speed	2000mm/s	馬達容量 Motor Output	200W	皮帶寬度 Belt Width	22 mm	直線滑軌 Linear Guide	15X12.5-2支
------------------------	--------	-----------------------	----------	----------------------	------	--------------------	-------	----------------------	------------

型號表示方式 Ordering Method

ETB14M-L 40 - 100 - L - M 20 - C 4 - 0001

