

ETB17M

單軸
1-axis

皮帶驅動
Belt Drive



最大行程
Maximum Stroke **4050mm**

最高速度
Maximum Speed **2000mm/s**

馬達容量
Motor Output **400W**

皮帶寬度
Belt Width **30 mm**

直線滑軌
Linear Guide **ZOX15-2支**

型號表示方式 Ordering Method

ETB17M-L 40-100-L-M 40-C4-0001

