

# ETH5M

單軸  
1-axis

## 螺桿驅動 Ball Screw Drive



此圖僅供參考，出貨規格詳見尺寸圖面

最大行程 Maximum Stroke	800mm	最高速度 Maximum Speed	83mm/s	最大靜止轉矩 Maximum Static Torque	0.32 N.m.	滾珠螺桿 Ball Screw	Ø 12mm	直線滑軌 Linear Guide	24X8.5-1支
------------------------	-------	-----------------------	--------	---------------------------------	-----------	--------------------	--------	----------------------	-----------

### 型號表示方式 Ordering Method

# ETH5M - L 5 - 100 - BC - 42 M - C 4 - 0001

<b>本體型號</b> Model	<b>行程</b> Stroke 100-800mm 50間隔 50 mm Pitch	<b>特注式樣</b> Special Order No.
<b>螺桿廠牌</b> Ball Screw Brand L 標準台製 T-Standard MIT	<b>馬達位置</b> Motor Position BC 馬達外露 Motor Exposed BM 馬達下折 Motor On Lower Side BR 馬達右折 Motor On Right Side BL 馬達左折 Motor On Left Side	<b>馬達廠牌</b> Motor Brand 多摩川 TS3617N3E8 東方 PK245-01A 三洋 103H5209-0440
<b>螺桿導程</b> Ball Screw Lead 02 2mm 05 5mm 10 10mm	<b>原點感應器</b> Home Sensor 外掛型 Out Side C 馬達側 Motor Side D 反馬達側 Opposite Motor Side 無 SENSOR No Sensor E 無 SENSOR No Sensor	<b>端點極限感應器</b> Limit Sensor 外掛型 Out Side 3 1只 1 Pc 4 2只 2 Pc 無 SENSOR No Sensor 5 無 SENSOR No Sensor