

ETH13

單軸
1-axis

螺桿驅動 Ball Screw Drive



最大行程 Maximum Stroke	1050mm	最高速度 Maximum Speed	1000mm/s	馬達容量 Motor Output	200W	滾珠螺桿 Ball Screw	φ16mm	直線滑軌 Linear Guide	15X12.5-2支
------------------------	--------	-----------------------	----------	----------------------	------	--------------------	-------	----------------------	------------

型號表示方式 Ordering Method

ETH13 - L 5 - 100 - M - M20B - C 4 - 0001

