

ETH17

單軸
1-axis

螺桿驅動 Ball Screw Drive



最大行程 Maximum Stroke	1250mm	最高速度 Maximum Speed	2000mm/s	馬達容量 Motor Output	400W	滾珠螺桿 Ball Screw	φ20mm	直線滑軌 Linear Guide	ZOX15-Z2
------------------------	--------	-----------------------	----------	----------------------	------	--------------------	-------	----------------------	----------

型號表示方式 Ordering Method

ETH17 - L 5 - 100 - M - M40B - C 4 - 0001

