

エアインパクトレンチ ダブルハンマー



普通ボルト径 >> **4~5mm**



No. **GT-PLRB 8**

取付 (ピンロック式)



普通ボルト径 >> **5~6mm**



No. **GT-S6MLRB 9.5**

取付 (ピンロック式)



普通ボルト径 >> **6~8mm**



No. **GT-P60XW 9.5**

取付 (ピンロック式) 消音装置付/後方排気
付属品
回転部作動油 VG-10
衝撃部作動油 VG-32



普通ボルト径 >> **6~8mm**



No. **GT-S65W 9.5**

取付 (ピンロック式)



No. **GT-P65W 9.5**

取付 (ピンロック式)




No. **GT-S70WK 9.5**

取付 (ピンロック式) 後方排気/消音装置付



No. **GT-S60CW 9.5**

取付 (ピンロック式)



普通ボルト径 >> **8~10mm**



No. **GT-P80W 12.7**

取付 (ピンロック式)



普通ボルト径 >> **10~12mm**



No. **GT-W100P II 12.7**

取付 (ピンロック式)



普通ボルト径 >> **12~16mm**



No. **GT-P14W 12.7**

取付 (ピンロック式)



普通ボルト径 >> **20mm**



No. **GT-S20RW 19**

取付 (ピンロック式)

品番 No.	能力 (mm) 普通ボルト径	実用トルク範囲 (参考) (N·m)	無負荷回転速度 (rpm)	空気消費量 (m ³ /min)	ホース継手	使用エアホース 内径 (mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	付属品	L型レンチ	
GT-PLRB	4~5	5~14	9,000	0.2	G1/4	6.35	180	0.83	ソケット 対辺8	コンセント BPN-2F	-
GT-S6MLRB	5~6	10~39	8,500	0.25	G1/4	6.35	200	1.1	対辺10	BPN-2F	-
GT-P60XW	6~8	49~116.8	7,500	0.38	Rc1/4	6.35	169.4	1.1	-	BPB-2	-
GT-P65W	6~8	49~121.6	8,500	0.38	Rc1/4	6.35	146	1.43	対辺10	BPB-2	H4
GT-S65W	6~8	49~121.6	7,500	0.35	Rc1/4	6.35	210	1.3	対辺10	BPB-2	H4
GT-S70WK	6~8	85~176.5	7,000	0.39	Rc1/4	6.35	231	1.3	-	BPB-2	H4
GT-S60CW	6~8	25~47	7,300	0.35	Rc1/4	6.35	255	1.87	対辺10	BPB-2	H4
GT-P80W	8~10	49~259.8	7,500	0.4	Rc1/4	6.35	164	1.89	対辺14	BPB-2	H4
GT-W100P II	10~12	49~323.6	6,200	0.39	Rc1/4	6.35	196	2.42	対辺19	BPB-2	H4
GT-P14W	12~16	49~421.6	6,400	0.47	Rc1/4	9.5	200	3.2	対辺22	BPB-2	H5
GT-S20RW	20	75~610	4,800	0.9	Rc3/8	9.5	300	5.4	-	BPB-3	H5

・使用空気圧力...0.6MPa ・全長・重量...付属品は含みません ・能力・実用トルクは、参考目安表示です 使用条件、状況によって変わります